

- Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR

- Matières :

Acier XC38 zingué

Inox 304L

Accessoires

- Galets GTC (tome 4 p.144)

- Pignon tendeur PTR (tome 4 p.138)


acier ou inox



Exemple de montage avec galet GTC



Exemple de montage avec pignon PTR



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande


Références	Matière	ØF	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
TMR-8	Acier	M8	✓	25,46 €
TMR-10	Acier	M10	-	25,46 €
TMR-8/SS	Inox	M8	-	32,78 €
TMR-10/SS	Inox	M10	-	32,78 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR dans de nombreuses positions
- Matières :
Acier XC38 zingué
Inox 304L
- Système anti-rotation

Accessoires

- Galets GTC (tome 4 p.144)
- Pignon tendeur PTR (tome 4 p.138)

NOUVELLES
REMISESExemple de
montage avec
galet GTCExemple de
montage avec
pignon PTR

TFR83

TFR125 et TFR150

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	L	ØM	C	ØD	E	F	G	J	A	B	R	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
Version acier													
TFR83-8	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	14,48 €
TFR83-10	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	14,92 €
TFR125-8	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	15,49 €
TFR125-10	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	16,08 €
TFR125-12	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	16,96 €
TFR150-10	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	24,29 €
TFR150-12	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	✓	24,88 €
TFR150-16	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	25,75 €
Version inox													
TFR83-8/SS	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	22,82 €
TFR83-10/SS	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	23,71 €
TFR125-8/SS	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	28,70 €
TFR125-10/SS	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	29,56 €
TFR125-12/SS	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	31,62 €
TFR150-10/SS	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	44,22 €
TFR150-12/SS	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	44,82 €
TFR150-16/SS	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	46,28 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm