

# Verrou rotatif 1 côté



## VRC1

## Indexable en 4 x 90°

- **Verrou d'indexage**
- Pour verrouillage de portes, de tiroirs.
- Utilisables également comme aide au transport
- Matières :



Levier :

Zamak, noir similaire à RAL 9005

Zamak, argent similaire à RAL 9006

Pièces intérieures : métal fritté

Vis : inox A2 (ISO 10642)



Exemple d'application

**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC1-M6/A	Argent	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	23,69 €
VRC1-M8/A	Argent	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	29,64 €
VRC1-M6/N	Noir	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	23,69 €
VRC1-M8/N	Noir	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	29,64 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Indexable en 4 x 90°

## VRC2

- **Verrou d'indexage**
- Pour verrouillage de portes, de tiroirs. Utilisables également comme aide au transport

- Matières :


Levier :

Zamak, noir similaire à RAL 9005


Zamak, argent similaire à RAL 9006

Pièces intérieures : métal fritté

Vis : inox A2 (ISO 10642)



VRC2



Exemple d'application

**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC2-M6/A	Argent	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	26,51 €
VRC2-M8/A	Argent	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	34,30 €
VRC2-M6/N	Noir	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	26,51 €
VRC2-M8/N	Noir	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	34,30 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



HTD5M-BAR  
Barreau denté type  
HTD, HTD5



RT25ss  
Frette de serrage  
épaulée  
autocentrante, Couple  
moyen/élevé



PPOss  
Pontet sur platine  
ovale, Inox



GMK17\_P  
Profil conique guide  
plat, Conique - guide  
plat



ZG2  
Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)



LFM  
Tige trapézoïdale  
acier, 1 filet acier mi-  
dur



RFVfp  
Pied support inox,  
Pied support



CAMTH  
Caméra thermique  
pour smartphone, iOS  
et Android



RFVbr  
Bras de réaction inox,  
Bras de réaction



PSG25S  
Engrenage droit de  
précision, Inox 303



MAC  
Mousqueton acier  
DIN5299, Acier



M0  
Couple roue et vis  
sans fin, Plastique  
usiné (delrin)

## Produits complémentaires



VRC1  
Verrou rotatif 1 côté,  
1 côté