

Alu Palier court pour douille à billes ouverte

Pour douille KB-OP, et TK-OP

S2O



- Pour guidage linéaire
- Palier ouvert pour douille ouverte
- Livré sans douille
- Matière : aluminium

Options

- N'oubliez pas la douille voir KB-OP, TK-OP

Avantages

- Idéal pour une utilisation sur des arbres longs soutenus par des supports afin d'en limiter la flexion



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix -6%	-12%	-12%	Sur demande

Références	Pour arbre Ød	ØD	H	C	A	A1 +/-0,15
S2O12	12	22	28,0	20	52	42
S2O16	16	26	33,5	22	56	46
S2O20	20	32	42,0	28	70	58
S2O25	25	40	51,0	40	80	68
S2O30	30	47	60,0	48	88	76
S2O40	40	62	77,0	56	108	94
S2O50	50	75	93,0	72	135	116

Références	C1	H1 +/-0,015	H2	W	A2	ØM	Prix Uni. 1 à 4
S2O12	10	18	6	7,0	30	5,3	Sur demande
S2O16	11	22	7	9,4	34	5,3	43,11 €
S2O20	14	25	8	10,0	40	6,4	45,05 €
S2O25	20	30	10	12,5	50	6,4	58,91 €
S2O30	24	35	10	12,5	58	6,4	79,92 €
S2O40	28	45	12	16,8	74	8,4	100,86 €
S2O50	36	50	12	21,0	96	10,5	141,95 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 251

Nos autres produits



HCV
Système de guidage sur rail en V Simple Select®, avec chariot



OP3
Indicateur numérique de position mécanique, 4 chiffres



PF20
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 5 Nm



PTMR
Pied d'ameublement télescopique, tige fileté



PRF_PL_4590
Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 45x90...



BZY_SS
Amortisseur élastique cylindrique inox, Inox



VTH
Vis à tête hexagonale, Acier classe 8.8



MDPOT
Potentiomètre,



NT91
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 10 à 35 Nm - à



GALRUB
Galet pour convoyeur, Caoutchouc



CHALss
Charnière piano, Inox




SH0
Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2

Produits complémentaires



KB_OP
Douille à billes massive ouverte, De précision - acier



FTSN
Arbre supporté pour guidage linéaire, Arbre acier / support alumin...



NSO
Palier standard pour douille à billes ouverte, Ouvert long



TK_UUOP
Douille à billes auto-alignante Topball, Auto-alignante, Topball