


Vis tête hexagonale **DIN933**

Laiton

VTH_{BR}

- Vis selon DIN933
- Matière :
Laiton



REMISES

| | | | |
|------|-----------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 11+ |
| Rem. | Prix -10% | Sur demande | |

| Références | ØM | Pas | L | A (max) | K | A/F surplat | Qté/lot | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------|----|------|----|---------|-----|-------------|---------|-----------------|
| VTH4-10/BR/B | M4 | 0,70 | 10 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 9,49 € |
| VTH4-16/BR/B | M4 | 0,70 | 16 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 11,09 € |
| VTH4-20/BR/B | M4 | 0,70 | 20 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 12,41 € |
| VTH4-25/BR/B | M4 | 0,70 | 25 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 15,24 € |
| VTH4-30/BR/B | M4 | 0,70 | 30 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 17,45 € |
| VTH5-10/BR/B | M5 | 0,80 | 10 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 13,07 € |
| VTH5-16/BR/B | M5 | 0,80 | 16 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 18,78 € |
| VTH5-20/BR/B | M5 | 0,80 | 20 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 20,53 € |
| VTH5-25/BR/B | M5 | 0,80 | 25 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 21,83 € |
| VTH5-30/BR/B | M5 | 0,80 | 30 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 26,55 € |
| VTH5-40/BR/B | M5 | 0,80 | 40 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 33,62 € |
| VTH6-10/BR/B | M6 | 1,00 | 10 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 22,23 € |
| VTH6-20/BR/B | M6 | 1,00 | 20 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 29,64 € |
| VTH6-25/BR/B | M6 | 1,00 | 25 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 34,82 € |
| VTH6-30/BR/B | M6 | 1,00 | 30 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 38,42 € |
| VTH6-40/BR/B | M6 | 1,00 | 40 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 45,61 € |
| VTH6-50/BR/B | M6 | 1,00 | 50 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 56,95 € |
| VTH8-16/BR/B | M8 | 1,25 | 16 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 54,91 € |
| VTH8-20/BR/B | M8 | 1,25 | 20 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 62,89 € |
| VTH8-25/BR/B | M8 | 1,25 | 25 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 69,72 € |
| VTH8-30/BR/B | M8 | 1,25 | 30 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 73,29 € |
| VTH8-40/BR/B | M8 | 1,25 | 40 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 113,38 € |
| VTH8-50/BR/B | M8 | 1,25 | 50 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 96,52 € |
| VTH8-60/BR/B | M8 | 1,25 | 60 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 120,17 € |

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 559