


- Palier fermé
- Pour guidage linéaire
- SA : Palier seul
SAKH : Palier et douille à billes légère KH avec joint d'étanchéité
- Matière : aluminium anodisé



Accessoires

- Arbres tempés rectifiés Z-A, Z-B
- Support d'extrémité pour arbre FGWA, SFWR



SA : palier seul

SAKH : palier + douille KH



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Références		Pour arbre		ØD	A	C	H	A1 +/-0,15	C1
Palier seul	Ensemble palier+douille	Ød	ØD						
SA12	SAKH-12-LL	12	19	40	28	33	29	14	
SA16	SAKH-16-LL	16	24	45	30	38	34	15	
SA20	SAKH-20-LL	20	28	53	30	45	40	15	
SA25	SAKH-25-LL	25	35	62	40	54	48	20	
SA30	SAKH-30-LL	30	40	67	50	60	53	25	
SA40	SAKH-40-LL	40	52	87	60	76	69	30	
SA50	SAKH-50-LL	50	62	103	70	92	82	35	

Références		H1			ØM	Ød1	Stock* Palier+douille	Prix Uni. 1 à 4	
Palier seul	Ensemble palier+douille	+0,010 -0,02	H2	H3				Palier seul	Ensemble palier+douille
SA12	SAKH-12-LL	17	11	16	M5	4,3	✓	35,07 €	49,79 €
SA16	SAKH-16-LL	19	11	18	M5	4,3	✓	36,65 €	55,56 €
SA20	SAKH-20-LL	23	13	22	M6	5,3	✓	40,85 €	61,84 €
SA25	SAKH-25-LL	27	18	26	M8	6,6	✓	51,37 €	74,43 €
SA30	SAKH-30-LL	30	18	29	M8	6,6	✓	67,07 €	98,58 €
SA40	SAKH-40-LL	39	22	38	M10	8,4	-	99,62 €	145,79 €
SA50	SAKH-50-LL	47	26	46	M12	10,5	-	131,12 €	188,83 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



HD
Cardan double à
aiguilles, Sollicitation
intensive




RTN
Accouplement à
denture bombée
Bowex®, Nylon



SVT30
Vérin à vis - Avec vis
en translation, Vis en
translation



SH1
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



VP
Petit volant à 6 lobes
fileté, Duroplast -
Acier



RT25
Frette de serrage
épaulé autocentrante,
Couple moyen/élevé



SVT_CH
Console pour vérin à
vis, Console pivotante



DOMI80
Chariot de réglage
Domino 80, Chariot
DOMILINE 80



GB-RA
Engrenage droit
laiton, Laiton
CuZn39Pb3



TSM_T10M
Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane



PLC_PLT
Aimant avec trou
central, Avec trou
central



EX
Arbre inox, Arbre
simple pour
réducteurs E

Produits complémentaires



ZA
Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé



FGWA
Support d'extrémité
d'arbre, A semelle



ZA
Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé