

Rondelle simple **DIN 125**

Inx Aci **DIN** Stock

SHW WM

Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :

Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

Options

- Existe en inox 316 (A4)

Info.


- Conditionnement par lot

Accessoires

- Coffret de rondelles
simples DIN125

BOX-WM

(tome 1 p.656)



REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	4,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,59 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,74 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,12 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	3,90 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	3,05 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	4,40 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,16 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	13,39 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	19,46 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,72 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,62 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	4,47 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,20 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,96 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	20,37 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	17,30 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	34,12 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	29,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	35,00 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,78 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	49,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



VTHbr

Vis à tête hexagonale
DIN933, Laiton



BKGS

Accouplement sans
jeu Gerwah®, de 1,2
à 450Nm



JSM

Coussinet polymère
cylindrique, Polymère
universel




T5-BAR

Barreau denté à
recouper par vos
soins, T5



WSSss

Esse symétrique inox
économique, Inox



T2

Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier



CABma

Manchon pour câble
d'accastillage. Pour
sertir un câble acier



ABL100000

Brosse antistatique,
Pour surfaces
sensibles



BPHR

Bille porteuse à
ressort, Forte



J53

Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
0,43 à 1,15 Nm - à



J52

Réducteur coaxial à
trains parallèles, de
0,27 à 0,90 Nm - à



PCS_PA6

Pignon à chaîne
plastique, 9,525mm
(DIN 06B-1)

Produits complémentaires



VTH

Vis à tête hexagonale,
Acier classe 8.8



SHN

Ecrou 6 pans DIN934,
Acier classe 6[8]



VCMB

Vis combi bois/métal,
Acier



BOX-WM

Coffret de rondelles
simples DIN125,
Coffret de rondelles
acier