

Vis papillon pour rondelle d'étanchéité

VPRHUSS

Hygienic Usit®

- Vis papillon pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®
- La vis papillon permet de réaliser parfaitement des raccords filetés simples.
- Ils peuvent être facilement manipulés sans outil.
- Courbes, traits et arrondis généreux.
- Surface intégralement polie avec rugosité très inférieure à Ra0,8µm.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition poli miroir




Avantages

- Idéal pour les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
- Quelle que soit la position de montage de la vis papillon, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C'est la garantie d'un nettoyage facile.
- L'embase de la vis papillon est spécialement conçue pour une étanchéité presque sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.

Accessoire

- Rondelle d'étanchéité RDE (cf. pages 37 à 39)




REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD2	A	H	H1	B	R	L	L1	Prix Uni. 1 à 4
VPR-4/HUSS	M4	10,8	20	19	5,3	4	0,45	8	7	19,18 €
VPR-5/HUSS	M5	11,8	21	21	6,0	5	0,50	10	9	20,19 €
VPR-6/HUSS	M6	14,2	25	25	7,0	6	0,55	12	11	22,58 €
VPR-8/HUSS	M8	18,0	33	33	8,4	8	0,60	16	15	30,25 €
VPR-10/HUSS	M10	22,3	40	40	10,0	10	0,75	20	19	47,90 €


Dimensions en mm

Nos autres produits



EPRF

Vis à pas rapide,
Ecrou à collerette -
jusqu'à 40mm de
course



CFC

Poussoir à bille à
contact électrique, A
contact électrique



AC

Crochet pour
grenouillère, 13mm



CHAE3030PA

Charnière en façade
carrée, Polyamide



BPTR_M

Bouchon pour tube
rond, Avec insert
tarudé



MFBS

Accouplement soufflet
inox, Inox - avec vis
de pression



SHA

Volant plein sans
poignée, Polyamide



PM2

Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé




NCT

Noix de connexion, A
angle fixe



BABFCFO

Réceptacle pour
broche à billes, Avec
flasque cylindrique



M1

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



MSP19

Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique,
cylindrique avec
insert tarudé

Produits complémentaires



RDE-W

Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM blanc



RDE-B

Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM bleu