

Esse symétrique acier économique

WSS

Diamètre de fil de 2mm à 8mm

- Crochet esse série économique
- En acier zingué blanc

Utilisation


- Ne convient pas pour des applications de levage

Info.

- Existe aussi en inox



Série économique



REMISES

| | | | | | |
|------|-----------|------|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 2+ | 5+ | 10+ | 15+ |
| Rem. | Prix -10% | -15% | -20% | Sur demande | |

| Références | ØD | L | M | Masse (g) | Qté par lot | Stock* | Prix Uni. |
|-------------|-----|----|-----|-----------|-------------|--------|-----------|
| WSS2-30/B | 2,0 | 20 | 2,5 | 2,0 | 40 | ✓ | 2,96 € |
| WSS2-5-33/B | 2,5 | 27 | 3,5 | 3,0 | 40 | - | 3,48 € |
| WSS3-33/B | 3,0 | 28 | 3,5 | 4,5 | 40 | ✓ | 3,48 € |
| WSS4-40/B | 4,0 | 32 | 4,0 | 9,0 | 40 | - | 5,23 € |
| WSS5-47/B | 5,0 | 38 | 5,0 | 17,0 | 20 | ✓ | 4,37 € |
| WSS6-61/B | 6,0 | 50 | 7,0 | 31,0 | 10 | - | 3,48 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Crochet esse série économique
- En inox 304

Utilisation


- Ne convient pas pour des applications de levage

Info.

- Existe aussi en acier



Série économique



REMISES

| | | | | | |
|------|-----------|------|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 2+ | 5+ | 10+ | 15+ |
| Rem. | Prix -10% | -15% | -20% | Sur demande | |

| Références | ØD | L | M | Masse (g) | Qté par lot | Stock* | Prix Uni. |
|----------------|-----|----|-----|-----------|-------------|--------|-----------|
| WSS2-30/SS/B | 2,0 | 20 | 2,5 | 1,6 | 5 | ✓ | 1,52 € |
| WSS2.5-33/SS/B | 2,5 | 27 | 3,5 | 2,8 | 5 | - | 2,49 € |
| WSS3-33/SS/B | 3,0 | 28 | 3,5 | 4,0 | 5 | ✓ | 2,71 € |
| WSS4-40/SS/B | 4,0 | 32 | 4,0 | 9,0 | 5 | ✓ | 5,94 € |
| WSS5-49/SS/B | 5,0 | 38 | 5,0 | 17,0 | 5 | ✓ | 7,26 € |
| WSS6-63/SS/B | 6,0 | 50 | 7,0 | 32,0 | 5 | ✓ | 8,51 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



RAS

Embout à rotule à 90°
DIN71802, Inox



PPOss

Pontet sur platine
ovale, Inox



T39_T49

Ressort de traction au
mètre acier, au mètre



HTD5M_15

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD5 Aluminium



WW16

Chariot Drylin® W,
Chariot



BSB

Bloc palier pour vis à
billes, Bloc palier



HTD8M_30

Poulie dentée de
transmission type
HTD, HTD8 Acier



VPRA_M

Volant à poignée
tournante, Plastique
thermodurcissable -
Moyeu ac...



BCH_SS

Bouton champignon,
M3 à M8



CHMR90

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
540 Nm



CHN_CHNSS

Chaîne droite inox à
maillons longs, Inox



SLBWSS

Bouton d'indexage à
souder, Inox à souder

Produits complémentaires



WSSss

Esse symétrique inox
économique, Inox



CHN_CHNSS

Chaîne droite à
maillons longs, Acier
zingué