



Fiche technique

Les chapes du cardan doivent être montées dans le même plan comme montré sur le schéma afin d'obtenir un mouvement uniforme.



Montage correct
Chapes bien positionnées



Montage incorrect
Chapes mal positionnées



La maintenance des joints de cardans se limite à une lubrification régulière au minimum une fois par jour. En atmosphère poussiéreuse, il est recommandé d'utiliser des couvre-joints remplis de graisse.

Quelques règles doivent être respectées pour le bon fonctionnement d'un joint de cardan :

- un cardan simple employé seul est peu utilisé. Il convient essentiellement pour les commandes manuelles.
- le montage de deux cardans simples (un cardan double) permet de corriger les irrégularités de vitesse d'un cardan simple par un autre cardan simple présentant les mêmes irrégularités mais de sens opposé. La transmission est dite homocinétiq.

2 cardans simples



Pour obtenir un mouvement uniforme (homocinétiq), les deux angles doivent être égaux et dans le même plan.




cardan double

correct :
angles α
égaux



Les arbres d'entrées et de sortie doivent être parallèles



incorrect :
angles α et β
inégaux

correct :
A parallèle
à A'




incorrect :
A non
parallèle à A'

correct : α
symétrique
à α



Les arbres doivent être guidés par des paliers ou des roulements au plus près du joint de cardan afin de réduire les charges radiales.



incorrect :
 α non
symétrique à β