


- Module 0,8 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 60C40
- Pour un couple il faut 2 pièces



Les chiffres du couple sont doublés lors d'un traitement thermique

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	Pour 20 dents à 1000 t/min.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Couple (Nm)	4,30	2,20	0,94	0,71	0,57	0,14
Puissance (kW)	0,455	0,231	0,097	0,08	0,03	0,015


### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Dents Z	Mod	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vis R	T	Stock <sup>1</sup>	Prix Uni. 1 à 5
B0,8-16	16	0,8	12,80	20	13,93	6	10	16,00	12,2	3,00	M3	7	✓	21,21 €
B0,8-20	20		16,00	20	17,13	6	13	14,76	10,5	3,40	M3	6	✓	23,82 €
B0,8-25	25		20,00	20	21,13	6	16	13,35	8,0	4,24	M3	5	-	24,72 €
B0,8-30	30		24,00	20	25,13	6	20	11,96	6,0	5,09	M3	4	-	26,71 €
B1-20	20	1,0	20,00	25	21,41	8	18	18,45	14,0	4,24	M4	8	✓	27,21 €
B1-25	25		25,00	25	26,41	8	22	16,68	10,8	5,28	M4	6	✓	29,03 €
B1-30	30		30,00	25	31,41	8	26	14,95	8,0	6,35	M4	5	✓	30,95 €
B1,25-20	20	1,25	25,00	23	26,70	8	22	15,27	9,0	6,00	M4	3	✓	32,16 €
B1,25-25	25		31,25	28	33,00	8	25	17,87	9,2	7,00	M4	3	✓	32,16 €
B1,25-30	30		37,50	36	39,30	10	30	23,47	13,5	8,00	M4	5	✓	32,40 €
B1,5-20	20	1,5	30,00	35	32,12	10	26	25,17	18,0	6,35	M4	10	✓	29,47 €
B1,5-25	25		37,50	35	39,62	10	32	22,57	13,5	8,00	M4	7	-	34,23 €
B1,5-30	30		45,00	35	47,12	10	38	19,92	9,0	9,50	M4	5	✓	36,30 €
B2-20	20	2,0	40,00	42	43,00	12	34	29,00	19,0	8,50	M5	10	✓	34,52 €
B2-25	25		50,00	42	52,83	12	40	25,52	12,0	10,60	M5	7	✓	38,54 €
B2-30	30		60,00	42	63,00	12	50	21,87	7,0	12,70	M5	4	✓	43,24 €
B2,5-16	16	2,5	40,00	50	43,50	15	35	36,80	27,5	8,00	M5	15	✓	35,29 €
B2,5-20	20		50,00	50	54,00	15	40	33,50	20,0	10,60	M5	12	✓	43,98 €
B2,5-25	25		62,50	50	66,00	15	55	30,50	15,0	15,00	M5	8	✓	49,99 €

\*Dans la limite du disponible

- Module 3 à 6
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 60C40
- Pour un couple il faut 2 pièces



Les chiffres du couple sont doublés lors d'un traitement thermique

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	Pour 20 dents à 1000 t/min.			
	3,0 MOD	4,0 MOD	5,0 MOD	6,0 MOD
Couple (Nm)	6,00	8,83	16	25
Puissance (kW)	0,63	0,93	1,7	2,6

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Dents		ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vis		Prix Uni. 1 à 5
	Z	Mod									R	T	
B3-16	16	3	48	44,0	52,24	15	40,0	29,08	16,00	11	M5	8	59,30 €
B3-19	19		57	49,0	61,24	16	50,0	31,01	17,02	13	M5	9	75,21 €
B3-26	26		78	65,0	82,24	18	64,0	40,03	19,03	18	M6	10	100,86 €
B3-30	30	4	90	68,5	94,24	20	76,0	39,65	16,51	21	M6	8	109,08 €
B4-16	16		64	55,5	69,66	15	50,0	35,81	16,49	15	M5	8	84,83 €
B4-19	19		76	65,0	81,66	18	62,5	41,43	20,24	18	M6	10	105,78 €
B4-26	26		104	82,0	109,66	22	85,0	48,69	20,50	24	M6	10	119,70 €
B4-30	30	5	120	90,0	125,66	25	102,0	51,51	21,00	28	M8	11	130,61 €
B5-16	16		80	70,0	87,10	18	60,0	46,13	20,00	20	M8	11	137,43 €
B5-20	20		100	80,0	107,10	20	80,0	49,04	21,50	24	M8	12	146,09 €
B5-25	25		125	100,0	132,10	25	80,0	59,47	24,00	28	M10	14	154,65 €
B5-30	30		150	114,0	157,10	30	100,0	65,87	26,00	35	M10	15	162,60 €
B6-16	16	6	96	80,0	104,52	25	75,0	50,10	22,00	22	M10	12	168,83 €
B6-20	20		120	90,0	128,52	30	96,0	52,32	18,50	28	M10	12	176,57 €
B6-25	25		150	115,0	158,52	35	100,0	67,29	24,00	35	M10	14	184,41 €
B6-30	30		180	130,0	188,52	35	120,0	72,24	28,00	42	M10	16	195,93 €