

# Broche de levage pour trou taraudé New

## BABAM

## Autobloquante

**NOUVEAU !**

- Broche de levage autobloquante pour trou taraudé
- Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel.
- T° d'utilisation max : 250°C
- Matières :
  - Axe et manille : Acier traité, revenu, phosphatation manganèse
  - Bouton-poussoir : Aluminium, anodisé orange
  - Éléments filetés : Inox 630 trempé
  - Ressort : Inox




### Fonctionnement

- Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les éléments filetés
- Insérer la broche de levage dans un trou taraudé pour soulever des charges

### Avantages

- Contrairement à un anneau avec filetage, pas de perte de temps pour visser et dévisser



Références	ØD1	L1	ØD2 -0,07	L2	L3
BAB10-14/AM	M10	14	8,35	20	10
BAB12-17/AM	M12	17	10,07	24	12
BAB16-17/AM	M16	17	13,8	24	12

\*Dimensions en mm


**HPC**

WEB  
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel

# BABAM



Δ impératif:  
Face d'appui  
plaquée



## REMISES

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Charge admissible <sup>(1)</sup>			Masse (g)	Prix
	F1	F2	F3		Uni.
BAB10-14/AM	3,9	1,5	1,5	218	265,93 €
BAB12-17/AM	6,2	2,5	2,3	220	272,72 €
BAB16-17/AM	8,4	4,5	4,2	223	279,51 €

<sup>(1)</sup>Dans la limite du disponible

<sup>(1)</sup>Pour un coefficient de sécurité de 5 à la rupture