

Poussoir à ressort à 6 pans creux

BSM
BSM_P
BSM_{SS}

Avec doigt de maintien

- Vis de positionnement et d'indexage

- Trois versions au choix

- Matières :

Acier classe 5.8 noirci

Inox 303

Doigt de maintien en

acier trempé, inox

trempé ou plastique



Corps et doigt acier



Corps acier doigt plastique



Corps et doigt inox

inox

NOUVELLES REMISES


Sécurité

- Indexage

- Maintien en position

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-30%	-50%	Sur demande	



Références	ØD	ØD ₁	L	H	T	T ₁	N	S	Force de pression (N)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
									F1 à vide	F2 en charge		
Corps acier / doigt acier												
BSM3	M3	1,0	10	1,5	1,5	1,0	0,4	0,7	0,5	3	✓	7,95 €
BSM4	M4	1,5	15	1,5	2,0	0,6	0,6	1,3	5	16	✓	6,11 €
BSM5	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	6	20	✓	5,94 €
BSM6	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	7	20	✓	6,16 €
BSM8	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	9	35	✓	7,25 €
BSM10	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	✓	8,12 €
BSM12	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	55	✓	10,60 €
BSM16	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,5	2,5	5,0	45	100	-	11,69 €
BSM20	M20	10,0	40	7,0	8,0	3,0	2,5	6,0	60	120	✓	13,83 €
BSM24	M24	12,0	52	10,0	10,0	3,0	2,5	8,0	80	160	-	22,27 €
Corps acier / doigt plastique												
BSM4P	M4	1,5	15	1,5	2,0	1,0	0,6	1,3	5	16	✓	7,09 €
BSM5P	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,6	0,8	1,5	6	20	✓	6,90 €
BSM6P	M6	2,7	20	2,5	2,5	0,8	1,0	2,0	7	20	✓	7,09 €
BSM8P	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,0	1,2	2,5	9	35	✓	8,25 €
BSM10P	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	-	9,87 €
BSM12P	M12	6,0	28	4,0	5,0	1,4	2,0	4,0	10	55	-	12,47 €
BSM16P	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,0	2,5	5,0	45	100	-	15,23 €
Corps inox / doigt inox												
BSM5SS	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	5	17	✓	17,47 €
BSM6SS	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	6	17	✓	17,43 €
BSM8SS	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	7	29	✓	19,39 €
BSM10SS	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	8	31	✓	26,47 €
BSM12SS	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	47	✓	35,82 €

*Dans la limite du disponible