

Chape et tourillon série courte





CLSs CLPss


Montage avec circlips **inox**

- Chape de tringlerie
- Matière : inox 303
- Selon DIN 71752, DIN 471-UNI7435
- Tourillon fourni avec 2 circlips

Chape CLS-SS



Tourillon CLP-SS



Chape

Références	Ød2 (6H)	b1 (B13)	a1 (h11)	a2	Ød1 (h9)	d3 ^{+0,3}	L1 ^{±0,2}	L3 ^{±0,5}	L2 ^{±0,3}	g ^{±0,5}	Charge statique Co (daN)	Stock*	Prix Uni.	
													1 à 5	
CLS-5SS	M5	5	10	10	^{+0,30} _{-0,15}	5	9	7,5	26	20	10	500	✓	5,57 €
CLS-6SS	M6	6	12	12	^{+0,30} _{-0,15}	6	10	9,0	31	24	12	720	✓	6,05 €
CLS-8SS	M8	8	16	16	^{+0,30} _{-0,15}	8	14	12,0	42	32	16	1280	✓	13,21 €
CLS-10CSS	M10x1,25	10	20	20	^{+0,30} _{-0,15}	10	18	15,0	52	40	20	-	✓	22,12 €
CLS-12SS	M12x1,75	12	24	24	^{+0,30} _{-0,15}	12	20	18,0	62	48	24	2880	✓	28,75 €
CLS-16CSS	M16x1,5	16	32	32	^{+0,30} _{-0,15}	16	26	24,0	83	64	32	-	✓	66,17 €
CLS-20CSS	M20x1,5	20	40	40	^{+0,50} _{-0,20}	20	34	30,0	105	80	40	-	-	94,77 €

Tourillon

Références	Ød1 (h11)	d2	L ^{+0,3}	LH ^{+0,3}	m (H13)	e	Taille des circlips		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
							Ød3	s (h11)		
CLP-5SS	5	4,8 ^{-0,048}	15,0	10,5	0,7	0,5	4,7 ^{+0,04} _{-0,15}	0,6	✓	2,44 €
CLP-6SS	6	5,7 ^{-0,048}	17,0	12,5	0,8	0,5	5,6 ^{+0,04} _{-0,15}	0,7	✓	2,79 €
CLP-8SS	8	7,6 ^{-0,058}	21,5	16,5	0,9	0,5	7,4 ^{+0,08} _{-0,18}	0,8	✓	2,96 €
CLP-10SS	10	9,6 ^{-0,058}	26,0	20,5	1,1	0,5	9,3 ^{+0,11} _{-0,28}	1,0	✓	3,55 €
CLP-12SS	12	11,5 ^{-0,110}	31,0	24,5	1,1	1,0	11,0 ^{+0,1} _{-0,36}	1,0	✓	4,10 €
CLP-16SS	16	15,2 ^{-0,110}	40,0	32,5	1,1	1,0	14,7 ^{+0,1} _{-0,36}	1,0	-	6,30 €
CLP-20SS	20	19,0 ^{-0,130}	50,0	40,5	1,3	1,5	18,5 ^{+0,13} _{-0,45}	1,2	-	11,25 €

*Dans la limite du disponible

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix -10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	