


- Anneau élastique interdisant le déplacement axial d'un élément alésé
- Mise en place par déformation élastique à l'aide d'une pince spéciale
- Matière : inox A2
- Résiste à la corrosion
- T° d'utilisation : de -20°C à +200°C (+300°C occasionnel)
- Conditionnés par lot



REMISES

Nb. Lots	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -10%	-20%	-20%	Sur demande

Références	Ø Alésage	L. du circlip	Ø gorge	L. de la gorge	Ø dégagement	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
CY-10S/B	10	1,00	10,40	1,10	3,30	200	-	47,52 €
CY-11S/B	11	1,00	11,40	1,10	4,10	100	-	51,59 €
CY-12S/B	12	1,00	12,50	1,10	4,90	100	✓	26,74 €
CY-13S/B	13	1,00	13,60	1,10	5,40	100	-	28,52 €
CY-14S/B	14	1,00	14,60	1,10	6,20	100	-	29,72 €
CY-15S/B	15	1,00	15,70	1,10	7,20	100	-	30,90 €
CY-16S/B	16	1,00	16,80	1,10	8,00	100	✓	32,46 €
CY-18S/B	18	1,00	19,00	1,10	9,40	100	-	35,65 €
CY-20S/B	20	1,00	21,00	1,10	11,20	100	✓	39,81 €
CY-22S/B	22	1,00	23,00	1,10	13,20	50	✓	24,65 €

*Dans la limite du disponible