


RAPPORT

Acier 60C40

4:1

- Module 0,8 à 6
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 60C40
- Pour un couple, il faut deux pièces



Trou taraudé "R" | ØA | Point de repère

Les chiffres du couple sont doublés lors d'un traitement thermique

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	Pour 20 dents à 1000 t/min.									
	6 MOD	5 MOD	4 MOD	3 MOD	2,5 MOD	2 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1 MOD	0,8 MOD
Couple (Nm)	51,00	32,00	16,40	7,70	4,30	2,20	0,94	0,71	0,57	0,14
Puissance (kW)	5,35	3,35	1,72	0,81	0,455	0,231	0,097	0,08	0,03	0,015

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Dents		ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vis		Prix Uni. 1 à 5
	Z	Mod									R	T	
FB0,8-15	15	0,8	12,0	35,0	14,23	6	10	18,07	10,58	7,10	M3	5	22,63 €
FB0,8-60	60		48,0	20,0	48,22	8	30	15,98	8,00	7,10	M3	4	34,37 €
FB1-15	15	1,0	15,0	45,0	17,79	8	13	24,22	14,73	9,28	M4	7	26,45 €
FB1-60	60		60,0	30,0	60,27	10	40	25,08	12,00	9,28	M4	6	36,70 €
FB1,5-15	15	1,5	22,5	60,0	26,69	10	18	28,82	12,08	13,91	M4	6	26,45 €
FB1,5-60	60		90,0	35,0	90,41	15	50	27,61	12,00	13,91	M4	6	40,92 €
FB2-15	15	2,0	30,0	76,1	35,57	12	24	33,05	15,36	17,00	M5	10	59,99 €
FB2-60	60		120,0	45,0	120,55	18	60	34,81	19,00	17,00	M5	10	182,49 €
FB2,5-15	15	2,5	37,5	94,0	44,46	15	30	39,95	17,00	21,00	M6	12	70,56 €
FB2,5-60	60		150,0	55,0	150,69	20	75	42,20	23,00	21,00	M6	12	223,44 €
FB3-15	15	3,0	45,0	112,0	53,55	18	36	47,90	21,00	26,00	M6	12	104,87 €
FB3-60	60		180,0	65,0	180,82	25	90	49,83	27,00	26,00	M6	12	309,21 €
FB4-15	15	4,0	60,0	146,0	71,14	20	48	59,90	25,00	34,00	M8	15	110,80 €
FB4-60	60		240,0	82,0	241,10	30	120	61,61	35,00	34,00	M8	15	344,79 €
FB5-15	15	5,0	75,0	175,0	88,92	20	60	64,98	23,00	40,00	M8	15	146,03 €
FB5-60	60		300,0	90,0	301,37	35	160	64,00	28,00	40,00	M10	15	387,71 €
FB6-15	15	6,0	90,0	205,0	106,70	25	75	70,12	23,00	45,00	M10	15	178,80 €
FB6-60	60		360,0	96,0	361,64	40	180	64,16	28,00	45,00	M10	15	466,80 €