

- Ressort à gaz inox
- Matières :
 - Corps et tige : inox
 - Embout : inox
- Fonctionnement en compression
- Fluide de remplissage : azote-huile
- T° d'utilisation : -20°C à 80°C
- Longueur d'amortissement (avec huile) :
 - Taille 6 : 10mm environ
 - Taille 10 : 20mm environ
- Tolérance de remplissage : -20N à +40N



Important : à utiliser la tige vers le bas

Réglage

- Les vérins sont gonflés à la force indiquée.

Laisser échapper du gaz par la valve de décompression pour obtenir la force désirée.

ATTENTION : Une fois dégonflé, le vérin ne peut pas être rechargé en gaz



Réglage : mise en œuvre avec vis de réglage

Applications

- Aide à l'ouverture et à la fermeture de capot
- Aide à l'effort

**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Course	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	Force (N)	Prix Uni. 1 à 2
Taille 6										
GSI-15-060-400A	060	149	15	6	6,1	10	16	6	400	214,09 €
GSI-15-100-400A	100	229	15	6	6,1	10	16	6	400	225,23 €
GSI-15-150-400A	150	329	15	6	6,1	10	16	6	400	244,33 €
Taille 10										
GSI-22-050-1000A	050	164	22	10	8,1	14	20	10	1000	262,95 €
GSI-22-100-1000A	100	264	22	10	8,1	14	20	10	1000	276,89 €
GSI-22-150-1000A	150	364	22	10	8,1	14	20	10	1000	292,32 €
GSI-22-200-1000A	200	464	22	10	8,1	14	20	10	1000	309,04 €
GSI-22-250-1000A	250	564	22	10	8,1	14	20	10	1000	318,65 €
Vis de réglage										
GSI-15-U5	Pour vérin GSI-15								15,63 €	
GSI-22-U8	Pour vérin GSI-22								15,63 €	