

- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min


Option

- Nombre de dents différent : voir gamme complète en PDF sur www.hpceurope.com

Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	laiton	fibre
Nm	0,60	3,200	0,326	0,25
kW	0,06	0,336	0,030	0,03



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP		ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage		Poids (kg) G	PG	Stock	Prix Uni. 1 à 5 G	PG
		Primitif	Extérieur			Alésage	PG					
G0,7-9	9	7,00	8,40	8,40	8,40	4	0,004	0,003	-	16,22 €		
G0,7-10	10	7,70	9,10	9,10	9,10	4	0,005	0,003	✓	16,22 €		
G0,7-11	11	8,40	9,80	9,80	9,80	4	0,006	0,004	-	16,22 €		
G0,7-12	12	8,40	9,80	9,80	9,80	5	0,006	0,005	✓	16,22 €		
G0,7-13	13	9,10	10,50	10,50	10,50	5	0,007	0,005	-	16,66 €		
G0,7-15	15	10,50	11,90	11,90	11,90	5	0,009	0,006	✓	17,41 €		
G0,7-18	18	12,60	14,00	12,00	12,00	5	0,011	0,008	✓	18,77 €		
G0,7-20	20	14,00	15,40	12,00	12,00	5	0,012	0,009	✓	19,16 €		
G0,7-24	24	16,80	18,20	12,00	12,00	5	0,015	0,012	✓	19,94 €		
G0,7-26	26	18,20	19,60	12,00	12,00	5	0,017	0,014	-	20,37 €		
G0,7-28	28	19,60	21,00	12,00	12,00	5	0,019	0,016	-	20,63 €		
G0,7-30	30	21,00	22,40	12,00	12,00	5	0,021	0,018	-	20,98 €		
G0,7-35	35	24,50	25,90	16,00	16,00	6	0,031	0,025	-	21,17 €		
G0,7-40	40	28,00	29,40	16,00	16,00	6	0,038	0,031	✓	21,40 €		
G0,7-42	42	29,40	30,80	16,00	16,00	6	0,040	0,034	✓	21,51 €		
G0,7-48	48	33,60	35,00	16,00	16,00	6	0,050	0,044	-	21,92 €		
G0,7-50	50	35,00	36,40	16,00	16,00	6	0,053	0,047	✓	22,18 €		
G0,7-60	60	42,00	43,40	16,00	16,00	6	0,073	0,067	-	23,11 €		
G0,7-70	70	49,00	50,40	16,00	16,00	8	0,094	0,092	-	24,07 €		
G0,7-76	76	53,20	54,60	16,00	16,00	8	0,109	0,107	-	25,35 €		
G0,7-175	175	122,50	123,90	25,00	25,00	12	0,566	0,547	-	67,08 €		

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



G0,7-260	260	182,00	183,40	Dimensions : contactez-nous		sur demande
----------	-----	--------	--------	-----------------------------	--	-------------

*Dans la limite du disponible