

Force réglable jusqu'à 650N

GA6A
GA8A


- Ressort à gaz
 - Fonctionne en compression
 - Amortissement au gaz (azote) et huile
 - Réglable
 - Matières :
 - Tige : acier chromé
 - Corps : acier
 - Embout : nylon
 - Taille 6 : de 50N à 400N
 - Taille 8 : de 100N à 540N
 - A utiliser avec la tige vers le bas
 - Réglage : laisser échapper du gaz avec la vis de réglage.
- On ne peut pas le recharger en gaz



Livré avec embout à oeil

Utilisation

- Ouverture de capot
- Aide à l'effort



NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	Course (mm)	L (mm)	L1 (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	ØT (mm)	ØN (mm)	P (mm)	E (mm)	Zone d'amortissement avec huile (mm)	Force (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Taille 6													
GA6060A	60	160	95	15	6	M5	6	17	8	20	50-400	✓	97,78 €
GA6100A	100	240	135	15	6	M5	6	17	8	20	80-400	✓	98,35 €
GA6150A	150	340	185	15	6	M5	6	17	8	20	100-400	✓	98,35 €
GA6200A	200	440	235	15	6	M5	6	17	8	20	200-400	✓	100,78 €
Taille 8													
GA8100A	100	264	159	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	107,02 €
GA8150A	150	364	209	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	108,60 €
GA8200A	200	464	259	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	110,51 €
GA8250A	250	564	309	18	8	M6	8	21	10	30	100-650	✓	112,13 €

*Dans la limite du disponible