

Renvoi d'angle en L ou en T

Couple jusqu'à 43Nm

HLC19

- Renvoi d'angle à engrenage spiro-conique
- Pour moteur 1,8kW maxi
- Vitesse maxi 1400t/min
- Jeu en sortie: 12' à 20'
- Matières :
 - Composants acier
 - Boîtier fonte
- Puissance thermique : 4,5kW (capacité dissipation chaleur)

Engrenage spiro-conique




Référence



- Préciser à la commande le sens de rotation et la position de montage en remplaçant **E** et **B3** dans la référence (voir page de présentation).

Bride d'entrée



- Brides possibles : 63B5, 71B5, 80B5, 90B5 et 80B14, à indiquer dans la référence



Arbre sortie simple S ou double B



Arbre sortie creux C



Avec bride moteur en entrée

Bride d'entrée

IEC	63B5	71B5	80/90B5	80B14
Y	140	160	200	120
P	104	111	131	131

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	Rapport	Arbre de sortie	Vitesse maxi		Masse (kg)	Prix Uni.
			en sortie (t/min)	Couple mécanique max en sortie* (Nm)		
HLC19-1-C-63B5-E-B3	1:1	creux	1400	35	11,5	458,01 €
HLC19-2-C-63B5-E-B3	2:1	creux	700	40	11,5	458,01 €
HLC19-3-C-63B5-E-B3	3:1	creux	467	43	11,5	458,01 €
HLC19-1-S-63B5-E-B3	1:1	simple	1400	35	11,5	456,75 €
HLC19-2-S-63B5-E-B3	2:1	simple	700	40	11,5	456,75 €
HLC19-3-S-63B5-E-B3	3:1	simple	467	43	11,5	456,75 €
HLC19-1-B-63B5-E-B3	1:1	double	1400	35	11,5	469,26 €
HLC19-2-B-63B5-E-B3	2:1	double	700	40	11,5	469,26 €
HLC19-3-B-63B5-E-B3	3:1	double	467	43	11,5	469,26 €

*Pour couple maxi avec facteur de service, voir page présentation - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ② 2016

② 245