




Coussinet polymère à collerette

Le spécialiste de la vitesse

JFM

- Matière : iglidur® J
- Couleur jaune
- T° d'utilisation : -50°C à +90°C
(+60°C idéal, +120°C temporaire)
- Vitesse de glissement maxi. continue à sec :
Rotatif 1,5 m/s
Oscillant 1,5 m/s
Linéaire 8 m/s
- Résistance à la pression :
à +20°C 35 N/mm² (idéal 2 N/mm²)
- Coefficient de frottement
à sec 0,06-0,18
à la graisse 0,09
eau/huile 0,04
- Vendu par multiple, nous contacter

Exempt
d'entretien



Montage

- Tolérances de montage recommandées arbre h9, alésage du logement H7
- Arbre traité 50 HRC, état de surface 0,8-2 µm

Options

- Diamètre d'alésage jusqu' à 70mm

REMISES

Qté	1+	10+	25+	50+	100+	200+	500+
Rem. Prix	-10%	-25%	-40%	-50%	-60%	Sur demande	

Références	Ød1	Ød2	Ød3 (d13)	b1 (h13)	b2 (-0,14)	f	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
JFM0304-05	3 +0,014 +0,054	4,5	7,5	5	0,75	0,5	✓	2,60 €
JFM0405-06	4 +0,020 +0,068	5,5	9,5	6	0,75	0,5	✓	2,60 €
JFM0507-05	5 +0,020 +0,068	7,0	11,0	5	1,00	0,5	✓	2,60 €
JFM0608-06	6 +0,020 +0,068	8,0	12,0	6	1,00	0,5	✓	2,76 €
JFM0608-10	6 +0,020 +0,068	8,0	12,0	10	1,00	0,5	✓	2,89 €
JFM0810-06	8 +0,025 +0,083	10,0	15,0	6	1,00	0,5	✓	3,12 €
JFM0810-08	8 +0,025 +0,083	10,0	15,0	8	1,00	0,5	✓	3,24 €
JFM0812-06	8 +0,025 +0,083	12,0	16,0	6	1,00	0,5	✓	4,23 €
JFM1012-05	10 +0,025 +0,083	12,0	18,0	5	1,00	0,5	✓	3,18 €
JFM1012-09	10 +0,025 +0,083	12,0	18,0	9	1,00	0,5	✓	3,95 €
JFM1012-12	10 +0,025 +0,083	12,0	18,0	12	1,00	0,5	✓	4,01 €
JFM1012-15	10 +0,025 +0,083	12,0	18,0	15	1,00	0,5	✓	3,41 €
JFM1214-09	12 +0,032 +0,102	14,0	20,0	9	1,00	0,8	✓	3,81 €
JFM1214-12	12 +0,032 +0,102	14,0	20,0	12	1,00	0,8	✓	4,46 €
JFM1214-15	12 +0,032 +0,102	14,0	20,0	15	1,00	0,8	✓	4,71 €
JFM1416-12	14 +0,032 +0,102	16,0	22,0	12	1,00	0,8	-	4,39 €
JFM1416-17	14 +0,032 +0,102	16,0	22,0	17	1,00	0,8	✓	5,06 €
JFM1521-20	15 +0,032 +0,102	21,0	27,0	20	3,00	0,8	✓	7,63 €
JFM1618-17	16 +0,032 +0,102	18,0	24,0	17	1,00	0,8	✓	5,48 €
JFM1820-22	18 +0,032 +0,102	20,0	26,0	22	1,00	0,8	✓	5,84 €
JFM2023-21	20 +0,040 +0,124	23,0	30,0	21	1,00	0,8	✓	6,67 €
JFM2528-21	25 +0,040 +0,124	28,0	35,0	21	1,50	0,8	✓	7,30 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 27