

- Fabrication par roulage (déformation plastique)
- Selon DIN 103 (NFE 03-615)
- Permet de transmettre des efforts très importants
- Très bon état de surface
- Matière :
  - Acier mi-dur XC38
- Tolérance filetage : 7e

### Utilisations

- Machine-outil
- vis mère pour tour

### Accessoires



- Erous acier et bronze LRM, KSM et BFM à deux filets

### Options

- Autres longueurs jusqu'à 6000mm (à partir de Ø30mm)



2 filets



**-40% de remise pour 20 à 39 pièces**

### REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	40+
Rem. Prix	-30%	-40%	Sur demande	
Long	1000	2000	3000	6000 mm
Prix	Uni.	x2,12	x3,18	Sur demande

Références	ØD	Pas P	d mini.	Prix Uni. au mètre	
				1 à 9	20 à 39*
LFM126	12	6	7,68	12,82 €	7.69
LFM146	14	6	9,68	16,42 €	9.85
LFM168	16	8	10,47	21,46 €	12.88
LFM188	18	8	12,47	30,20 €	18.12
LFM208	20	8	14,47	32,85 €	19.71
LFM2210	22	10	15,29	38,42 €	23.05
LFM2410	24	10	17,27	43,37 €	26.02
LFM2610	26	10	19,27	63,58 €	38.15
LFM2810	28	10	21,27	71,58 €	42.95
LFM3012	30	12	21,56	60,28 €	36.17
LFM3212	32	12	23,56	98,58 €	59.15
LFM3612	36	12	27,56	97,93 €	58.76
LFM4014	40	14	30,38	121,49 €	72.89

Dimensions en mm

\* se reporter aux remises