

PTAF100 PAMF100

Charge maxi. jusqu'à 15 000N

- Pied articulé oscillant
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle anti-dérapante
- Matières :

Version acier :


Embase : tôle acier zingué C40
Tige : acier zingué livrée sans écrou
Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé
dureté 80° shore

Version inox :

Embase : tôle inox 304
Tige : inox 304 livrée sans écrou
Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé
dureté 80° shore

NOUVEAU !


Gros trou
permettant de
passer une
cheville



Entraxe
important
permettant
l'usage d'un
perforateur

Avantages

- Facilité de fixation due au grand entraxe tige-oreille
- Excellent rapport qualité/prix



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	Filetage ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 5
Pied acier									
PTAF100-16-100	100	M16	100	38	16	28	137,5	15000	27,68 €
PTAF100-16-150	100	M16	150	38	16	28	187,5	15000	29,85 €
PTAF100-16-200	100	M16	200	38	16	28	237,5	15000	30,68 €
PTAF100-20-100	100	M20	100	39	20	28	138,5	15000	28,77 €
PTAF100-20-150	100	M20	150	39	20	28	188,5	15000	31,36 €
PTAF100-20-200	100	M20	200	39	20	28	238,5	15000	33,97 €
PTAF100-24-100	100	M24	100	39	24	28	138,5	15000	33,07 €
PTAF100-24-150	100	M24	150	39	24	28	188,5	15000	35,86 €
Pied inox									
PAMF100-16-100	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	50,03 €
PAMF100-16-150	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	51,60 €
PAMF100-16-200	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	55,24 €
PAMF100-20-100	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	53,15 €
PAMF100-20-150	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	56,31 €
PAMF100-20-200	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	59,94 €