

Pignon arbré

Acier prétraité ou inox

MODULE
1,0


- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	inox				Acier	Inox		Acier	Inox
PPS1,0-18	PPS1,0-18S	18	18	20	1,8	1,1	0,069	66,36 €	143,22 €
PPS1,0-19	PPS1,0-19S	19	19	21	1,9	1,1	0,071	67,38 €	145,43 €
PPS1,0-20	PPS1,0-20S	20	20	22	2,5	1,5	0,074	69,53 €	150,12 €
PPS1,0-21	PPS1,0-21S	21	21	23	2,6	1,6	0,076	69,98 €	151,06 €
PPS1,0-22	PPS1,0-22S	22	22	24	2,7	1,6	0,079	71,00 €	153,25 €
PPS1,0-23	PPS1,0-23S	23	23	25	2,8	1,7	0,081	71,32 €	153,88 €
PPS1,0-24	PPS1,0-24S	24	24	26	3,0	1,8	0,084	71,74 €	154,82 €
PPS1,0-25	PPS1,0-25S	25	25	27	3,1	1,9	0,087	74,73 €	161,23 €
PPS1,0-26	PPS1,0-26S	26	26	28	3,8	2,3	0,090	77,39 €	167,02 €
PPS1,0-27	PPS1,0-27S	27	27	29	3,9	2,4	0,094	78,98 €	170,49 €
PPS1,0-28	PPS1,0-28S	28	28	30	4,1	2,4	0,097	80,71 €	174,25 €
PPS1,0-29	PPS1,0-29S	29	29	31	4,2	2,5	0,100	82,85 €	178,78 €
PPS1,0-30	PPS1,0-30S	30	30	32	4,8	2,9	0,104	84,21 €	181,76 €