

MODULE 1,5 Pignon arbré

Acier prétraité ou inox


- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références		Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	inox				Acier	Inox		Acier	Inox
PPS1,5-16	PPS1,5-16S	16	24,0	27,0	4,9	2,7	0,203	76,20 €	148,47 €
PPS1,5-18	PPS1,5-18S	18	27,0	30,0	5,5	3,3	0,216	79,93 €	153,88 €
PPS1,5-19	PPS1,5-19S	19	28,5	31,5	5,8	3,5	0,224	82,92 €	159,67 €
PPS1,5-20	PPS1,5-20S	20	30,0	33,0	7,7	4,6	0,232	87,12 €	167,76 €
PPS1,5-21	PPS1,5-21S	21	31,5	34,5	8,1	4,9	0,240	87,89 €	169,16 €
PPS1,5-22	PPS1,5-22S	22	33,0	36,0	8,5	5,1	0,249	88,88 €	171,10 €
PPS1,5-23	PPS1,5-23S	23	34,5	37,5	8,9	5,3	0,259	90,48 €	174,14 €
PPS1,5-24	PPS1,5-24S	24	36,0	39,0	9,3	5,6	0,268	91,35 €	175,88 €
PPS1,5-25	PPS1,5-25S	25	37,5	40,5	9,6	5,8	0,278	96,10 €	184,96 €
PPS1,5-26	PPS1,5-26S	26	39,0	42,0	11,8	7,1	0,289	100,70 €	193,83 €
PPS1,5-27	PPS1,5-27S	27	40,5	43,5	12,2	7,3	0,300	103,81 €	199,87 €
PPS1,5-28	PPS1,5-28S	28	42,0	45,0	12,7	7,6	0,311	106,75 €	205,54 €
PPS1,5-29	PPS1,5-29S	29	43,5	46,5	13,2	7,9	0,323	108,43 €	208,71 €
PPS1,5-30	PPS1,5-30S	30	45,0	48,0	15,0	9,0	0,335	111,69 €	215,01 €