

MODULE Pignon arbré

2,5 Acier prétraité ou inox


- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	inox				Acier	Inox		Acier	Inox
PPS2 5-14	PPS2 5-14S	14	35,0	40,0	17,6	9,4	0,540	114,77 €	247,75 €
PPS2 5-16	PPS2 5-16S	16	40,0	45,0	19,8	11,7	0,597	119,49 €	257,88 €
PPS2 5-18	PPS2 5-18S	18	45,0	50,0	22,9	13,8	0,662	122,96 €	265,41 €
PPS2 5-19	PPS2 5-19S	19	47,5	52,5	24,2	14,5	0,697	126,26 €	272,53 €
PPS2 5-20	PPS2 5-20S	20	50,0	55,0	32,2	19,3	0,734	130,88 €	282,50 €
PPS2 5-21	PPS2 5-21S	21	52,5	57,5	33,8	20,3	0,773	134,05 €	289,30 €
PPS2 5-22	PPS2 5-22S	22	55,0	60,0	35,5	21,3	0,814	138,86 €	299,69 €
PPS2 5-23	PPS2 5-23S	23	57,5	62,5	37,1	22,2	0,857	142,35 €	307,25 €
PPS2 5-24	PPS2 5-24S	24	60,0	65,0	38,7	23,2	0,901	146,53 €	316,28 €
PPS2 5-25	PPS2 5-25S	25	62,5	67,5	40,3	24,2	0,948	154,51 €	333,45 €