

# Pignon arbré

## Acier prétraité ou inox

# MODULE 3,0


- Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Angle de pression : 20°
- Matière :
  - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
  - inox 303
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

### Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min.



Qualité grade 7e25



### REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	Couple (Nm)		Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5	
Acier	inox				Acier	Inox		Acier	Inox
PPS3,0-14	PPS3,0-14S	14	42	48	31,6	17,3	0,976	127,65 €	312,80 €
PPS3,0-16	PPS3,0-16S	16	48	54	34,1	19,5	1,074	131,30 €	321,69 €
PPS3,0-18	PPS3,0-18S	18	54	60	38,2	22,9	1,186	137,20 €	336,13 €
PPS3,0-19	PPS3,0-19S	19	57	63	40,3	24,2	1,246	142,33 €	348,73 €
PPS3,0-20	PPS3,0-20S	20	60	66	53,7	32,2	1,311	147,02 €	360,17 €
PPS3,0-21	PPS3,0-21S	21	63	69	56,4	33,8	1,378	151,83 €	371,98 €
PPS3,0-22	PPS3,0-22S	22	66	72	59,1	35,4	1,449	157,05 €	384,74 €
PPS3,0-23	PPS3,0-23S	23	69	75	61,8	37,1	1,523	162,07 €	397,06 €
PPS3,0-24	PPS3,0-24S	24	72	78	64,4	38,7	1,600	166,66 €	408,35 €
PPS3,0-25	PPS3,0-25S	25	75	81	67,1	40,3	1,681	176,74 €	433,07 €