


MODULE 1,0 Engrenage droit traité retailé

Acier cémenté trempé

1,0

- Qualité grade 6e25 DIN 3961 (AGMA Q11)
- Matière : acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Principe

- Après taillage précis de la denture, l'engrenage est cémenté trempé, puis la denture est retailée de nouveau pour éliminer les déformations dues au traitement.



Qualité grade 6e25

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de gouille


Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique.

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	OA Alésage	OM Moyeu	Clavette	Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
PSG1,0-18HC	18	18	20	5	15	-	0,030 - 0,066	6,47	0,033	81,74 €
PSG1,0-19HC	19	19	21	5	15	-	0,029 - 0,067	6,83	0,035	82,97 €
PSG1,0-20HC	20	20	22	5	15	-	0,029 - 0,067	8,85	0,038	85,68 €
PSG1,0-21HC	21	21	23	5	15	-	0,029 - 0,067	9,29	0,040	86,23 €
PSG1,0-22HC	22	22	24	5	15	-	0,029 - 0,067	9,73	0,043	87,47 €
PSG1,0-23HC	23	23	25	5	15	-	0,029 - 0,067	10,18	0,045	87,80 €
PSG1,0-24HCK	24	24	26	6	20	2	0,029 - 0,067	10,62	0,060	88,36 €
PSG1,0-25HCK	25	25	27	6	20	2	0,029 - 0,067	11,06	0,063	92,03 €
PSG1,0-26HCK	26	26	28	6	20	2	0,035 - 0,078	11,52	0,066	95,31 €
PSG1,0-27HCK	27	27	29	6	20	2	0,035 - 0,078	11,96	0,069	97,28 €
PSG1,0-28HCK	28	28	30	6	20	2	0,035 - 0,078	12,41	0,073	99,46 €
PSG1,0-29HCK	29	29	31	8	25	2	0,035 - 0,078	12,85	0,089	102,06 €
PSG1,0-30HCK	30	30	32	8	25	2	0,035 - 0,078	13,21	0,092	103,76 €
PSG1,0-32HCK	32	32	34	8	25	2	0,033 - 0,079	14,09	0,100	106,42 €
PSG1,0-35HCK	35	35	37	8	25	3	0,033 - 0,079	15,41	0,112	110,06 €
PSG1,0-38HCK	38	38	40	10	34	3	0,033 - 0,079	16,73	0,160	114,56 €
PSG1,0-40HCK	40	40	42	10	34	3	0,033 - 0,079	19,59	0,170	118,78 €
PSG1,0-42HCK	42	42	44	10	34	3	0,033 - 0,079	20,57	0,180	119,67 €
PSG1,0-45HCK	45	45	47	10	34	3	0,033 - 0,079	22,04	0,196	121,33 €
PSG1,0-48HCK	48	48	50	10	34	3	0,033 - 0,079	23,51	0,213	122,33 €



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	OA Alésage	OM Moyeu	Clavette	Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
PSG1,0-50HCK	50	50	52	10	34	3	0,033 - 0,079	26,57	0,225	135,03 €
PSG1,0-52HCK	52	52	54	10	40	3	0,038 - 0,092	27,64	0,270	139,04 €
PSG1,0-55HCK	55	55	57	10	40	3	0,038 - 0,092	29,23	0,290	144,85 €
PSG1,0-58HCK	58	58	60	10	40	3	0,038 - 0,092	30,82	0,311	149,23 €
PSG1,0-60HCK	60	60	62	10	40	3	0,038 - 0,092	33,20	0,325	152,72 €
PSG1,0-62HCK	62	62	64	10	40	3	0,038 - 0,092	34,31	0,340	157,71 €
PSG1,0-65HCK	65	65	67	10	50	3	0,038 - 0,092	35,97	0,430	168,97 €
PSG1,0-68HCK	68	68	70	10	50	3	0,038 - 0,092	37,63	0,455	177,71 €
PSG1,0-70HCK	70	70	72	10	50	3	0,038 - 0,092	38,73	0,472	181,39 €
PSG1,0-72HCK	72	72	74	10	50	3	0,038 - 0,092	39,84	0,489	185,33 €
PSG1,0-75HCK	75	75	77	10	50	3	0,038 - 0,092	41,50	0,516	197,68 €
PSG1,0-78HCK	78	78	80	10	60	3	0,038 - 0,092	43,16	0,626	200,71 €
PSG1,0-80HCK	80	80	82	10	60	3	0,038 - 0,092	46,42	0,645	204,72 €
PSG1,0-82HCK	82	82	84	10	60	3	0,036 - 0,094	47,58	0,665	207,66 €
PSG1,0-85HCK	85	85	87	10	60	3	0,036 - 0,094	49,32	0,696	212,10 €
PSG1,0-90HCK	90	90	92	10	60	3	0,036 - 0,094	52,22	0,750	218,93 €
PSG1,0-95HCK	95	95	97	10	60	3	0,036 - 0,094	55,12	0,807	242,34 €
PSG1,0-100HCK	100	100	102	14	70	5	0,036 - 0,094	59,36	0,950	245,56 €
PSG1,0-110HCK	110	110	112	14	70	5	0,040 - 0,102	65,30	1,079	307,41 €
PSG1,0-120HCK	120	120	122	14	70	5	0,040 - 0,102	71,24	1,220	347,60 €