

MODULE Engrenage droit

Acier prétraité ou acier cémenté trempé

3,0



Qualité grade 7e25



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**

- Matière :

acier 35NCD6 prétraité 28HRC
acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC


- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de gouppille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique



REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni. 1 à 5		
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	Standard	Trempé	
PSG3.0-18	PSG3.0-18H	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	38,23	140,16	0,835	62,34 €	102,87 €
PSG3.0-19	PSG3.0-18H	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	40,35	147,95	0,896	64,68 €	102,87 €
PSG3.0-20	PSG3.0-20H	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	53,71	196,92	0,960	66,83 €	110,22 €
PSG3.0-21	PSG3.0-21H	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	56,39	206,77	1,190	69,01 €	113,84 €
PSG3.0-22	PSG3.0-22H	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	59,08	216,61	1,261	71,37 €	117,78 €
PSG3.0-23	PSG3.0-23H	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	61,76	226,46	1,335	73,63 €	121,54 €
PSG3.0-24	PSG3.0-24H	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	64,45	236,31	1,412	75,76 €	124,97 €
PSG3.0-25	PSG3.0-25H	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	67,13	246,15	1,493	80,35 €	132,56 €
PSG3.0-26	PSG3.0-26H	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	82,14	301,17	1,577	84,95 €	140,18 €
PSG3.0-27	PSG3.0-27H	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	85,30	312,76	1,664	86,99 €	143,54 €
PSG3.0-28	PSG3.0-28H	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	88,46	324,34	1,755	89,38 €	147,49 €
PSG3.0-29	PSG3.0-29H	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	91,62	335,93	2,171	93,05 €	153,53 €
PSG3.0-30	PSG3.0-30H	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	104,25	356,63	2,268	96,41 €	159,10 €
PSG3.0-32	PSG3.0-32H	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	111,20	380,40	2,473	103,43 €	170,68 €
PSG3.0-35	PSG3.0-35H	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	121,63	416,07	2,805	119,81 €	197,72 €
PSG3.0-38	PSG3.0-38H	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	132,05	451,73	3,167	128,59 €	212,17 €
PSG3.0-40	PSG3.0-40H	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	177,62	528,93	3,425	132,20 €	218,14 €