


# MODULE Engrenage droit traité retaillé

## Acier cémenté trempé

# 0,8

- **Qualité grade 6e DIN 58405 (AGMA Q11)**
- Matière : acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 58405
- Rendement proche de 98%

### Principe

- Après taillage précis de la denture, l'engrenage est cémenté trempé, puis la denture est retaillée de nouveau pour éliminer les déformations dues au traitement.

Qualité grade 6e

### Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (J59)
- Trou taraudé
- Trou de gouille

### Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique.


### REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	OA Alésage	OM Moyeu	Clavette	Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
PSG0,8-18HC	18	14,4	16,0	5	11	-	0,030 - 0,066	3,46	0,015	77,09 €
PSG0,8-19HC	19	15,2	16,8	5	11	-	0,030 - 0,066	3,65	0,016	78,25 €
PSG0,8-20HC	20	16,0	17,6	5	11	-	0,030 - 0,066	4,53	0,017	79,38 €
PSG0,8-21HC	21	16,8	18,4	5	12	-	0,030 - 0,066	4,76	0,020	81,90 €
PSG0,8-22HC	22	17,6	19,2	5	12	-	0,030 - 0,066	4,98	0,021	83,08 €
PSG0,8-23HC	23	18,4	20,0	5	12	-	0,029 - 0,067	5,21	0,023	83,48 €
PSG0,8-24HCK	24	19,2	20,8	6	14	2	0,029 - 0,067	5,44	0,026	83,92 €
PSG0,8-25HCK	25	20,0	21,6	6	14	2	0,029 - 0,067	5,66	0,028	87,43 €
PSG0,8-26HCK	26	20,8	22,4	6	14	2	0,029 - 0,067	5,90	0,029	90,53 €
PSG0,8-27HCK	27	21,6	23,2	6	14	2	0,029 - 0,067	6,13	0,031	92,42 €
PSG0,8-28HCK	28	22,4	24,0	8	18	2	0,029 - 0,067	6,35	0,037	94,47 €
PSG0,8-29HCK	29	23,2	24,8	8	18	2	0,029 - 0,067	6,58	0,039	96,94 €
PSG0,8-30HCK	30	24,0	25,6	8	18	2	0,029 - 0,067	6,76	0,041	98,56 €
PSG0,8-32HCK	32	25,6	27,2	8	18	2	0,035 - 0,078	7,21	0,045	101,12 €
PSG0,8-35HCK	35	28,0	29,6	10	20	3	0,035 - 0,078	7,89	0,052	104,55 €
PSG0,8-38HCK	38	30,4	32,0	10	20	3	0,033 - 0,079	8,57	0,059	108,80 €
PSG0,8-40HCK	40	32,0	33,6	10	20	3	0,033 - 0,079	10,03	0,064	112,79 €
PSG0,8-42HCK	42	33,6	35,2	10	20	3	0,033 - 0,079	10,53	0,069	113,61 €
PSG0,8-45HCK	45	36,0	37,6	10	20	3	0,033 - 0,079	11,28	0,077	115,26 €
PSG0,8-48HCK	48	38,4	40,0	10	30	3	0,033 - 0,079	12,04	0,117	116,24 €

# MODULE

# 0,8



## REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Z Dents	OP Primitif	OD Extérieur	OA Alésage	OM Moyeu	Clavette	Jeu (mm)	Couple (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. de 1 à 5
PSG0,8-50HCK	50	40,0	41,6	10	30	3	0,033 - 0,079	13,61	0,123	128,31 €
PSG0,8-52HCK	52	41,6	43,2	10	30	3	0,033 - 0,079	14,15	0,129	132,11 €
PSG0,8-55HCK	55	44,0	45,6	10	30	3	0,033 - 0,079	14,97	0,139	137,60 €
PSG0,8-58HCK	58	46,4	48,0	10	30	3	0,033 - 0,079	15,78	0,150	141,77 €
PSG0,8-60HCK	60	48,0	49,6	10	40	3	0,033 - 0,079	17,00	0,200	145,06 €
PSG0,8-62HCK	62	49,6	51,2	10	40	3	0,033 - 0,079	17,57	0,208	149,80 €
PSG0,8-65HCK	65	52,0	53,6	10	40	3	0,038 - 0,092	18,42	0,220	160,55 €
PSG0,8-68HCK	68	54,4	56,0	10	40	3	0,038 - 0,092	19,27	0,233	168,81 €
PSG0,8-70HCK	70	56,0	57,6	10	40	3	0,038 - 0,092	19,83	0,241	172,31 €
PSG0,8-72HCK	72	57,6	59,2	10	40	3	0,038 - 0,092	20,40	0,250	176,03 €
PSG0,8-75HCK	75	60,0	61,6	10	50	3	0,038 - 0,092	21,25	0,320	187,79 €
PSG0,8-78HCK	78	62,4	64,0	10	50	3	0,038 - 0,092	22,10	0,334	190,63 €
PSG0,8-80HCK	80	64,0	65,6	10	50	3	0,038 - 0,092	23,77	0,344	194,48 €
PSG0,8-82HCK	82	65,6	67,2	10	50	3	0,038 - 0,092	24,36	0,354	197,26 €
PSG0,8-85HCK	85	68,0	69,6	10	50	3	0,038 - 0,092	25,25	0,370	201,50 €
PSG0,8-90HCK	90	72,0	73,6	10	65	3	0,038 - 0,092	26,74	0,504	208,01 €
PSG0,8-95HCK	95	76,0	77,6	10	65	3	0,038 - 0,092	28,22	0,533	230,27 €
PSG0,8-100HCK	100	80,0	81,6	14	65	5	0,038 - 0,092	30,39	0,553	233,31 €
PSG0,8-110HCK	110	88,0	89,6	14	70	5	0,036 - 0,094	31,91	0,661	292,06 €
PSG0,8-120HCK	120	96,0	97,6	14	70	5	0,036 - 0,094	33,43	0,733	330,28 €