

MODULE 2,0

Engrenages hélicoïdaux à axes croisés

Acier prétraité ou acier cémenté trempé



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMA10)**
- Renvoi d'angle à 90°
- Angle d'hélice 45° à droite (R dans la référence)
ou 45° à gauche (L dans la référence)
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%

Qualité grade 7e25

Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique


Important : un hélicoïdal incliné à 45° dans un sens fonctionne avec un hélicoïdal incliné à 45° dans le même sens.

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieure	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PXHG2.0-15R	PXHG2.0-15RH	15	42,43	46,43	10	35	0,190 - 0,065	1,12	4,09	0,346	55,83 €	92,14 €
PXHG2.0-16R	PXHG2.0-16RH	16	45,25	49,25	10	35	0,190 - 0,065	1,19	4,37	0,376	56,98 €	94,05 €
PXHG2.0-17R	PXHG2.0-17RH	17	48,08	52,08	10	35	0,190 - 0,065	1,16	4,26	0,408	61,50 €	101,48 €
PXHG2.0-18R	PXHG2.0-18RH	18	50,91	54,91	10	35	0,250 - 0,089	1,23	4,51	0,442	63,47 €	104,71 €
PXHG2.0-19R	PXHG2.0-19RH	19	53,74	57,74	10	35	0,250 - 0,089	1,30	4,76	0,478	65,73 €	108,43 €
PXHG2.0-20R	PXHG2.0-20RH	20	56,57	60,57	10	35	0,250 - 0,089	1,37	5,01	0,517	67,15 €	110,80 €
PXHG2.0-21R	PXHG2.0-21RH	21	59,40	63,40	12	45	0,250 - 0,089	1,44	5,27	0,703	70,32 €	116,08 €
PXHG2.0-22R	PXHG2.0-22RH	22	62,23	66,23	12	45	0,250 - 0,089	1,50	5,52	0,745	76,41 €	126,07 €
PXHG2.0-23R	PXHG2.0-23RH	23	65,05	69,05	12	45	0,250 - 0,089	1,57	5,77	0,789	77,91 €	128,57 €
PXHG2.0-24R	PXHG2.0-24RH	24	67,88	71,88	12	45	0,250 - 0,089	1,64	6,02	0,835	81,64 €	134,68 €
PXHG2.0-25R	PXHG2.0-25RH	25	70,71	74,71	12	45	0,250 - 0,089	1,61	5,90	0,883	89,09 €	146,97 €
PXHG2.0-26R	PXHG2.0-26RH	26	73,54	77,54	12	45	0,250 - 0,089	1,67	6,14	0,933	90,22 €	148,91 €
PXHG2.0-27R	PXHG2.0-27RH	27	76,37	80,37	12	45	0,250 - 0,089	1,74	6,37	0,985	94,73 €	156,35 €

MODULE 2,0

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références		Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Jeu	Couple (Nm)	Masse	Prix Uni. 1 à 5		
Standard	Trempe	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	(kg)	Standard	Trempe	
PXHG2,0-28R	PXHG2,0-28RH	28	79,20	83,20	14	55	0,250 - 0,089	1,80	6,61	1,322	96,46 €	159,18 €
PXHG2,0-29R	PXHG2,0-29RH	29	82,02	86,02	14	55	0,250 - 0,085	1,87	6,84	1,378	99,46 €	164,08 €
PXHG2,0-30R	PXHG2,0-30RH	30	84,85	88,85	14	55	0,250 - 0,085	1,93	7,08	1,436	100,64 €	166,06 €
PXHG2,0-32R	PXHG2,0-32RH	32	90,51	94,51	14	55	0,250 - 0,085	2,06	7,55	1,557	106,23 €	175,27 €
PXHG2,0-35R	PXHG2,0-35RH	35	98,99	102,99	14	55	0,254 - 0,085	2,25	8,26	1,755	119,67 €	197,40 €
PXHG2,0-38R	PXHG2,0-38RH	38	107,48	111,48	20	65	0,254 - 0,085	2,37	8,69	1,836	127,65 €	210,60 €
PXHG2,0-40R	PXHG2,0-40RH	40	113,14	117,14	20	65	0,254 - 0,085	2,49	9,14	1,989	146,00 €	240,84 €
PXHG2,0-42R	PXHG2,0-42RH	42	118,79	122,79	20	65	0,254 - 0,085	2,62	9,60	2,150	152,38 €	251,39 €
PXHG2,0-45R	PXHG2,0-45RH	45	127,28	131,28	20	65	0,332 - 0,126	2,81	10,29	2,407	167,50 €	276,36 €