

Inx | Aci | New Pied articulé à embase tôle Ø100

Charge maxi. jusqu'à 15 000N

PTA100
PTA100ss

- Pied articulé oscillant
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Matières :

Version acier :

Embase : tôle acier zingué C40
Tige : acier zingué livrée sans écrou
Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore

Version inox :


Embase : tôle inox 304
Tige : inox 304 livrée sans écrou
Semelle : caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore

NOUVEAU!



Avantages

- Excellent rapport qualité/prix



REMISES

Qté	1+	15+	20+	25+	40+
Rem. Prix	-5%	-10%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	Filetage ØF	B	A	A/F	G	H	Charge statique (N)	Prix Uni. 1 à 14
Pied acier									
PTA100-16-100	100	M16	100	38,0	16	28	137,5	15000	22,47 €
PTA100-16-150	100	M16	150	38,0	16	28	187,5	15000	24,70 €
PTA100-16-200	100	M16	200	38,0	16	28	237,5	15000	25,51 €
PTA100-20-100	100	M20	100	39,0	20	28	138,5	15000	23,57 €
PTA100-20-150	100	M20	150	39,0	20	28	188,5	15000	26,16 €
PTA100-20-200	100	M20	200	39,0	20	28	238,5	15000	28,77 €
PTA100-24-100	100	M24	100	39,0	24	28	138,5	15000	27,84 €
PTA100-24-150	100	M24	150	39,0	24	28	188,5	15000	30,55 €
Pied inox									
PTA100-16-100/SS	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	43,71 €
PTA100-16-150/SS	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	45,26 €
PTA100-16-200/SS	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	48,89 €
PTA100-20-100/SS	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	46,83 €
PTA100-20-150/SS	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	49,94 €
PTA100-20-200/SS	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	53,58 €
PTA100-24-100/SS	100	M24	100	44,0	20	30	144,0	15000	50,46 €
PTA100-24-150/SS	100	M24	150	44,0	20	30	194,0	15000	52,04 €