

SHW WM

Acier ou inox A2

- Selon DIN 125

- Matières :


Acier zingué

Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)

- Conditionnées par lot

Options

- Existe en inox 316 (A4)



REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✓	3,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✓	2,53 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✓	2,68 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✓	3,06 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✓	2,53 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✓	2,99 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✓	3,57 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✓	5,06 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✓	8,07 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	✓	9,90 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	15,25 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✓	17,25 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✓	11,49 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✓	19,24 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✓	3,00 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✓	6,08 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✓	8,40 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✓	19,97 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✓	13,56 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✓	33,45 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✓	28,44 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✓	34,31 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,08 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✓	48,04 €



*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Rondelle plate **DIN125**

Laiton

SHW_{BR}

- Rondelle selon DIN125-1
- Sans chanfrein
- Matière :
Laiton



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Pour Vis øM	ØD1	ØD	L	Qté/lot	Prix Uni. 1 à 5
SHW-4/BR/B	M4	4,3	9	0,8	100	2,99 €
SHW-5/BR/B	M5	5,3	10	1	100	3,43 €
SHW-6/BR/B	M6	6,4	12	1,6	100	5,67 €
SHW-8/BR/B	M8	8,4	16	1,6	100	8,38 €

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 571

Rondelle à portée sphérique **DIN6319** **Aci** **DIN** **Stock**

RCC RCX

Pour vis M6 à M24

- Utiliser une rondelle concave avec une rondelle convexe

- Matière :

Acier traité, revenu,

Phosphatation manganèse

- Autres tailles sur demande

NOUVEAU!



RCX




RCC


Avantages

- Bonne répartition de la force de serrage


- Assure la bonne assiette de la tête de vis



Rondelle convexe RCX



Rondelle concave RCC



Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Pour vis	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Charge statique maxi (kN)	Prix Uni. 1 à 5
Rondelle convexe									
RCX-6	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	9	0,93 €
RCX-8	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	17	0,96 €
RCX-10	M10	10,5	21	-	0,8	4	15	26	1,32 €
RCX-12	M12	13	24	-	1,1	4,6	17	38	1,69 €
RCX-14	M14	15	28	-	1,4	5	22	53	2,40 €
RCX-16	M16	17	30	-	1,3	5,3	22	73	2,40 €
RCX-20	M20	21	36	-	2	6,3	27	117	3,63 €
RCX-24	M24	25	44	-	2,4	8,2	32	168	5,43 €
Rondelle concave									
RCC-6	M6	7,1	12	11	-	2,8	-	9	1,00 €
RCC-8	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	17	1,11 €
RCC-10	M10	12	21	18,5	-	4,2	-	26	1,39 €
RCC-12	M12	14,2	24	20	-	5	-	38	1,76 €
RCC-14	M14	16,5	28	24,8	-	5,6	-	53	2,95 €
RCC-16	M16	19	30	26	-	6,2	-	73	2,95 €
RCC-20	M20	23,2	36	31	-	7,5	-	117	3,99 €
RCC-24	M24	28	44	37	-	9,5	-	168	6,07 €

Dimensions en mm



Pour vis M6 à M24

RCC
RCX



- Utiliser une rondelle concave avec une rondelle convexe
- Matière :
Inox 1,4305
- Autres tailles disponibles sur demande

Avantages

- Bonne répartition de la force de serrage
- Assure la bonne assiette de la tête de vis



Rondelle convexe RCX



Rondelle concave RCC



RCX



RCC

Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Pour vis	ØD1 H13	ØD3	ØD5	H1	H2	R1	Charge statique maxi (kN)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Rondelle convexe										
RCX-6/SS	M6	6,4	12	-	0,7	2,3	9	6	✓	1,95 €
RCX-8/SS	M8	8,4	17	-	0,6	3,2	12	12	✓	2,65 €
RCX-10/SS	M10	10,5	21	-	0,8	4,0	15	16	✓	3,63 €
RCX-12/SS	M12	13,0	24	-	1,1	4,6	17	24	✓	4,34 €
RCX-16/SS	M16	17,0	30	-	1,3	5,3	22	45	-	4,29 €
RCX-20/SS	M20	21,0	36	-	2,0	6,3	27	71	-	9,18 €
RCX-24/SS	M24	25,0	44	-	2,4	8,2	32	105	-	14,58 €
Rondelle concave										
RCC-6/SS	M6	7,1	12	11,0	-	2,8	-	6	✓	1,98 €
RCC-8/SS	M8	9,6	17	14,5	-	3,5	-	12	✓	2,83 €
RCC-10/SS	M10	12,0	21	18,5	-	4,2	-	16	✓	3,85 €
RCC-12/SS	M12	14,2	24	20,0	-	5,0	-	24	✓	4,50 €
RCC-16/SS	M16	19,0	30	26,0	-	6,2	-	45	-	6,94 €
RCC-20/SS	M20	23,2	36	31,0	-	7,5	-	71	-	9,47 €
RCC-24/SS	M24	28,0	44	37,0	-	9,5	-	105	-	18,49 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Rondelle idéale pour serrage important
- Selon DIN 6340
- Matières :
Acier AlZnMgCu0.5F47
trempé pour résistance 1200-1400/mm²

Info

- Vendu par multiple, nous contacter



Serrage
énergique



REMISES

Qté	1+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØD1	ØD2	S	Pour vis	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
WTM-6	6,4	17	3	M6	3,8	✓	0,80 €
WTM-8	8,4	23	4	M8	9,8	✓	0,80 €
WTM-10	10,5	28	4	M10	14	✓	0,99 €
WTM-12	13,0	35	5	M12	28	✓	1,30 €
WTM-16	17,0	45	6	M16	55	✓	1,86 €
WTM-20	21,0	50	6	M20	71	✓	2,94 €
WTM-24	25,0	60	6	M24	122	-	4,59 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm