

MODULE 2,5 Engrenages hélicoïdaux à axes croisés


Acier prétraité ou acier cémenté trempé



Qualité grade 7e25



- **Qualité grade 7e25 DIN 3961 (AGMAQ10)**
- Renvoi d'angle à 90°
- Angle d'hélice 45° à droite (R dans la référence) ou 45° à gauche (L dans la référence)
- Angle de pression : 20°
- Matière :
 - acier 35NCD6 prétraité 28HRC
 - acier 20NCD2 cémenté trempé 58HRC
- Denture taillée selon DIN 867
- Epaisseur de dent selon DIN 3967
- Rendement proche de 98%



Options

- Changement d'alésage (H7)
- Rainure de clavette normalisée selon DIN 6885 (JS9)
- Trou taraudé
- Trou de goupille

Info.

- Le couple est indicatif et est donné pour 100t/min
- Le grade et les tolérances de taillage sont établis avant traitement thermique

Important : un hélicoïdal incliné à 45° dans un sens fonctionne avec un hélicoïdal incliné à 45° dans le même sens.

REMISES

Qté	1+	6+	19+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références		Z	OP	OD	OA	OM	Jeu	Couple (Nm)		Masse	Prix Uni. 1 à 5	
Standard	Trempé	Dents	Primitif	Extérieur	Alésage	Moyeu	(mm)	Standard	Trempé	(kg)	Standard	Trempé
PXHG2.5-15R	PXHG2.5-15RH	15	53,03	58,03	14	45	0,250 - 0,089	1,60	5,88	0,680	77,25 €	127,47 €
PXHG2.5-16R	PXHG2.5-16RH	16	56,57	61,57	14	45	0,250 - 0,089	1,71	6,27	0,739	79,19 €	130,73 €
PXHG2.5-17R	PXHG2.5-17RH	17	60,10	65,10	14	45	0,250 - 0,089	1,82	6,66	0,802	85,96 €	141,82 €
PXHG2.5-18R	PXHG2.5-18RH	18	63,64	68,64	14	45	0,250 - 0,089	1,92	7,05	0,869	90,30 €	149,02 €
PXHG2.5-19R	PXHG2.5-19RH	19	67,18	72,18	14	45	0,250 - 0,089	2,03	7,44	0,939	92,19 €	152,15 €
PXHG2.5-20R	PXHG2.5-20RH	20	70,71	75,71	20	55	0,250 - 0,089	2,01	7,37	1,105	97,70 €	161,23 €
PXHG2.5-21R	PXHG2.5-21RH	21	74,25	79,25	20	55	0,250 - 0,089	2,11	7,74	1,183	101,03 €	166,74 €
PXHG2.5-22R	PXHG2.5-22RH	22	77,78	82,78	20	55	0,250 - 0,089	2,21	8,11	1,265	112,25 €	185,19 €
PXHG2.5-23R	PXHG2.5-23RH	23	81,32	86,32	20	55	0,254 - 0,085	2,31	8,48	1,351	108,43 €	178,87 €
PXHG2.5-24R	PXHG2.5-24RH	24	84,85	89,85	20	55	0,254 - 0,085	2,41	8,85	1,441	111,01 €	183,12 €
PXHG2.5-25R	PXHG2.5-25RH	25	88,39	93,39	20	55	0,254 - 0,085	2,51	9,22	1,535	119,75 €	230,39 €
PXHG2.5-26R	PXHG2.5-26RH	26	91,92	96,92	20	55	0,254 - 0,085	2,61	9,59	1,633	121,33 €	200,18 €
PXHG2.5-27R	PXHG2.5-27RH	27	95,46	100,46	20	55	0,254 - 0,085	2,72	9,96	1,734	126,58 €	208,81 €
PXHG2.5-28R	PXHG2.5-28RH	28	98,99	103,99	20	55	0,254 - 0,085	2,82	10,32	1,839	129,70 €	213,99 €
PXHG2.5-29R	PXHG2.5-29RH	29	102,53	107,53	25	65	0,254 - 0,085	2,92	10,69	2,064	137,87 €	227,48 €
PXHG2.5-30R	PXHG2.5-30RH	30	106,07	111,07	25	65	0,254 - 0,085	2,92	10,72	2,177	139,65 €	230,39 €
PXHG2.5-32R	PXHG2.5-32RH	32	113,14	118,14	25	65	0,254 - 0,085	3,12	11,43	2,415	149,59 €	246,80 €
PXHG2.5-35R	PXHG2.5-35RH	35	123,74	128,74	25	65	0,259 - 0,081	3,41	12,50	2,800	161,35 €	266,25 €