



Inox 304L

RAPPORT

2:1 3:1 4:1

- Module 0,8 à 2,5
- Matière : inox 304L
- Angle de pression 20°



INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE	Pour 20 dents à 1000 t/min.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Couple (Nm)	4,30	2,20	0,94	0,71	0,57	0,14
Puissance (kW)	0,455	0,231	0,097	0,08	0,03	0,015

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Dents		Module	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vis		Prix Uni. 1 à 5
	Z	Module										R	T	
SSDB0,8-15	15	0,8	12,00	20,00	13,93	6	10	11,90	7,50	4,02	M3	3,50	39,56 €	
SSDB0,8-30	30		24,00	14,00	24,64	8	20	10,08	5,50	4,02	M3	3,50	46,64 €	
SSDB1-15	15	1	15,00	24,00	17,42	8	14	13,87	8,76	5,03	M4	4,00	44,87 €	
SSDB1-30	30		30,00	18,00	30,58	10	25	13,11	7,00	5,03	M4	4,00	55,16 €	
SSDB1,5-15	15	1,5	22,50	35,00	26,12	10	21	19,84	12,13	7,55	M4	5,00	48,84 €	
SSDB1,5-30	30		45,00	27,00	45,87	10	30	19,66	11,00	7,55	M4	5,00	62,70 €	
SSDB2-15	15	2	30,00	45,00	34,83	12	28	24,76	14,86	10,06	M5	7,50	54,14 €	
SSDB2-30	30		60,00	35,00	61,16	12	40	25,21	14,00	10,06	M5	8,00	75,04 €	
SSDB2,5-15	15	2,5	37,50	54,00	43,54	15	32	29,51	16,51	13,53	M5	8,00	73,95 €	
SSDB2,5-30	30		75,00	41,50	76,45	15	50	29,31	13,31	13,53	M5	7,00	102,73 €	
SSTB0,8-15	15	0,8	12,00	28,00	14,14	6	10	15,63	9,67	5,69	M3	5,00	35,06 €	
SSTB0,8-45	45		36,00	20,00	36,30	8	28	16,07	8,00	5,69	M3	4,00	52,78 €	
SSTB1-15	15	1	15,00	32,00	17,67	8	13	16,54	9,18	7,12	M4	4,50	38,13 €	
SSTB1-45	45		45,00	24,00	45,37	10	40	19,09	10,00	7,12	M4	5,00	56,46 €	
SSTB1,5-15	15	1,5	22,50	45,00	26,51	10	18	21,80	10,51	10,67	M4	5,00	39,11 €	
SSTB1,5-45	45		67,50	32,00	68,06	15	50	24,63	12,00	10,67	M4	6,00	64,05 €	
SSFB0,8-15	15	0,8	12,00	35,00	14,23	6	10	18,07	10,58	7,10	M3	5,00	37,43 €	
SSFB0,8-60	60		48,00	20,00	48,22	8	30	15,98	8,00	7,10	M3	4,00	56,79 €	
SSFB1-15	15	1	15,00	45,00	17,79	8	13	24,22	14,73	9,28	M4	7,00	41,82 €	
SSFB1-60	60		60,00	30,00	60,27	10	40	25,08	12,00	9,28	M4	6,00	60,94 €	
SSFB1,5-15	15	1,5	22,50	60,00	26,69	10	18	28,82	12,08	13,91	M4	6,00	43,73 €	
SSFB1,5-60	60		60,00	35,00	90,41	15	50	27,61	12,00	13,91	M4	6,00	67,65 €	