


## RTL450

## Couple très élevé

- Se place entre l'arbre et l'alésage
- Couple transmissible très élevé
- Auto-centrant
- Pression uniformément répartie
- Montage et démontage facile
- Pas de jeu
- **Élimine les concentrations de contraintes dues aux rainures de clavette**
- Augmente la section résistante de l'arbre
- Résiste aux mouvements alternés
- Possibilité de monter 3 éléments en série
- Matière : acier



### Options

- Autres diamètres disponibles (jusqu'à un alésage  $d=300\text{mm}$ )

### Info.

- \*  $P_N$  : Pression de surface sur le moyeu
- \*  $P_w$  : Pression de surface sur l'arbre

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	ØA	ØD	B	L	C	Vis M	Couple de serrage		* $P_w$ (N/mm <sup>2</sup> )	* $P_N$ (N/mm <sup>2</sup> )	Prix Uni. 1 à 5
							TA (Nm)	T (Nm)			
RTL450-25-55	25	55	32	40	46	6xM6x35	17	840	295	134	23,73 €
RTL450-30-55	30	55	32	40	46	6xM6x35	17	1 000	246	134	24,40 €
RTL450-35-60	35	60	44	54	60	7xM6x45	17	1 360	174	101	29,69 €
RTL450-38-75	38	75	44	54	62	7xM8x50	41	2 740	296	150	37,05 €
RTL450-40-75	40	75	44	54	62	7xM8x50	41	2 880	281	150	37,05 €
RTL450-42-75	42	75	44	54	62	7xM8x50	41	3 030	268	150	40,07 €
RTL450-45-75	45	75	44	54	62	7xM8x50	41	3 240	250	150	40,07 €
RTL450-48-80	48	80	44	54	62	8xM8x50	41	3 950	207	124	46,19 €
RTL450-50-80	50	80	56	64	72	8xM8x50	41	4 150	200	98	46,19 €
RTL450-55-85	55	85	56	64	72	9xM8x50	41	5 150	205	104	52,30 €
RTL450-60-90	60	90	56	64	72	10xM8x50	41	6 200	202	106	56,27 €
RTL450-65-95	65	95	56	64	72	10xM8x50	41	6 750	187	100	61,75 €
RTL450-70-110	70	110	70	78	88	10xM10x60	83	11 500	223	114	84,23 €
RTL450-75-115	75	115	70	78	88	10xM10x60	83	12 300	223	114	91,27 €
RTL450-80-120	80	120	70	78	88	11xM10x60	83	14 500	215	115	97,16 €
RTL450-85-125	85	125	70	78	88	12xM10x60	83	15 400	215	115	104,16 €
RTL450-90-130	90	130	70	78	88	12xM10x60	83	17 800	208	115	107,37 €
RTL450-95-135	95	135	70	78	88	12xM10x60	83	18 700	208	115	121,42 €
RTL450-100-145	100	145	90	100	112	11xM12x80	145	26 300	200	107	163,08 €