

1,0


- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 316L	laiton	fibre	
Nm				
kW				



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
SSG1-12-316L	12	12	14	14	6	-	32,96 €
SSG1-15-316L	15	15	17	12	8	-	33,88 €
SSG1-16-316L	16	16	18	12	8	-	35,60 €
SSG1-18-316L	18	18	20	15	8	-	36,91 €
SSG1-20-316L	20	20	22	15	8	-	36,91 €
SSG1-22-316L	22	22	24	15	8	-	38,33 €
SSG1-24-316L	24	24	26	15	8	-	38,47 €
SSG1-25-316L	25	25	27	15	8	-	39,41 €
SSG1-26-316L	26	26	28	15	8	-	41,07 €
SSG1-28-316L	28	28	30	15	8	-	42,67 €
SSG1-30-316L	30	30	32	20	8	-	39,89 €
SSG1-32-316L	32	32	34	20	8	-	47,22 €
SSG1-36-316L	36	36	38	20	8	-	53,36 €
SSG1-40-316L	40	40	42	20	8	-	57,86 €
SSG1-44-316L	44	44	46	20	8	-	62,20 €
SSG1-48-316L	48	48	50	20	8	-	66,16 €
SSG1-50-316L	50	50	52	30	10	-	70,84 €
SSG1-54-316L	54	54	56	30	10	-	77,14 €
SSG1-56-316L	56	56	58	30	10	-	78,56 €
SSG1-60-316L	60	60	62	30	10	-	88,47 €
SSG1-64-316L	64	64	66	30	10	-	97,89 €
SSG1-66-316L	66	66	68	30	10	-	112,54 €
SSG1-70-316L	70	70	72	30	10	-	118,45 €

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG1-590-316L	590	590	592	Dimensions : contactez-nous		sur demande
---------------	-----	-----	-----	-----------------------------	--	-------------

*Dans la limite du disponible