

SUP

Pour petits diamètres

- Moyeu arbre-pignon auto-centrant sans jeu
- Un seul élément à insérer
- Protection contre la corrosion

Matières



- Partie interne : acier bruni
- Partie externe : acier zingué
- Ecrou : acier nickelé

Info.

- TA : mouvement de serrage de l'écrou
- M : mouvement de rotation transmissible
- Fa : charge axiale transmissible
- Pw : pression de surface de l'arbre
- Pn : pression de surface du moyeu



Temps de montage réduit



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ |
|-----------|-----|-----|-------------|
| Rem. Prix | -5% | -5% | Sur demande |

| Références | Ød1 | Ød2 | L1 | L2 | SW | T _A | M | F _A | P _w | P _n | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|-----|-----|----|----|----|----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|
| | | | | | | max. (Nm) | max. (Nm) | max. (kN) | max. (N/mm ²) | max. (N/mm ²) | | |
| SUP-005 | 5 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9,9 | 10,1 | 4,0 | 264 | 96 | ✓ | 31,26 € |
| SUP-006 | 6 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9,9 | 12,1 | 4,0 | 220 | 96 | ✓ | 31,26 € |
| SUP-008 | 8 | 16 | 22 | 17 | 16 | 16,9 | 23,4 | 5,8 | 179 | 91 | ✓ | 32,70 € |
| SUP-010 | 10 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34,9 | 48,6 | 9,7 | 221 | 115 | ✓ | 34,59 € |
| SUP-012 | 12 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43,8 | 65,3 | 10,9 | 206 | 117 | ✓ | 37,71 € |
| SUP-014 | 14 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65,0 | 93,0 | 13,3 | 178 | 99 | ✓ | 40,89 € |
| SUP-015 | 15 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65,0 | 99,0 | 13,3 | 166 | 99 | ✓ | 40,89 € |
| SUP-016 | 16 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65,0 | 106,0 | 13,3 | 156 | 99 | ✓ | 40,89 € |
| SUP-018 | 18 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161,0 | 223,0 | 24,8 | 224 | 125 | - | 44,88 € |
| SUP-020 | 20 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161,0 | 248,0 | 24,8 | 201 | 125 | ✓ | 44,88 € |
| SUP-022 | 22 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250,0 | 349,0 | 31,8 | 197 | 110 | ✓ | 49,20 € |
| SUP-024 | 24 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250,0 | 381,0 | 31,8 | 180 | 110 | ✓ | 49,20 € |
| SUP-025 | 25 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250,0 | 397,0 | 31,8 | 173 | 110 | ✓ | 49,20 € |
| SUP-030 | 30 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355,0 | 605,0 | 40,4 | 162 | 110 | ✓ | 57,68 € |
| SUP-032 | 32 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490,0 | 764,0 | 47,8 | 166 | 102 | - | 68,96 € |
| SUP-035 | 35 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490,0 | 836,0 | 47,8 | 151 | 102 | ✓ | 68,96 € |

*Dans la limite du disponible