




- **Entraîneur pour brosse circulaire BCM**
- **Matières :**
  - Corps : polypropylène renforcé fibres de verre  
sauf BCM110 en aluminium
  - Vis : inox 316L sur insert
- Résiste aux acides, aux alcalies, aux lumières extrêmes

### Utilisation

- Cet élément est indispensable pour bloquer l'empilement de brosses en translation et pour l'entraîner en rotation

### Comment choisir

- La brosse et l'entraîneur doivent avoir le même diamètre de corps et d'alésage, quelle que soit la densité de la brosse



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØC corps	Matière	ØA alésage	Pour densité	Nb de dents	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
BCM30-T	30	PP	12	Haute Moyenne Basse	8	✓	29,05 €
BCM55-T	55	PP	25	Haute Moyenne Basse	16	✓	29,05 €
BCM80-T	80	PP	30	Haute Moyenne Basse	16	✓	29,05 €
BCM110-TA	110	Aluminium	60	Haute Moyenne Basse	8	-	76,38 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome 5 2016

5 167