


- **Idéale pour le transport de charges lourdes et volumineuses**
- Surface lisse et sans jeu
- A double charnière
- Matières :
Palettes : résine d'acétal marron avec additif autolubrifiant
Axe : inox 304
- T° d'utilisation : -40°C à +85°C (+70°C en milieu humide)
- Longueur 3048mm (80 palettes)






Avantages

- Grande largeur
- Charge de travail importante

Produits associés

- Pignon de traction **PT821**
- Roue de renvoi **PR821**
- Diabolo **DBL821**

Sens de la marche



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	Largeur K (mm)	Longueur (mm)	Charge à la rupture (N)	Masse (kg/m)	Prix Uni. 1 à 4
CAP821-190	190,5	3048	6500	2,50	268,69 €
CAP821-254	254,0	3048	6500	2,95	283,64 €
CAP821-304	304,8	3048	6500	3,25	312,38 €