
Connecteur articulé de tige de vérin

CARV — Avec vis de connexion

- ***Connecteur rapide avec compensation du déplacement radial pour utilisations multiples***
- *Connexion entre tige de piston et unité de mouvement linéaire*
- *Montage-démontage du couplage simple, robuste, en deux parties, au moyen d'une rainure en té*
- *Aucun ajustement manuel n'est nécessaire.*
- *Matières :*
  Griffe de serrage : acier traité phosphaté
  Pièce de connexion : acier traité phosphaté
  Contre-écrou : acier noir (ISO 4035/8675)




Application

- *L'accouplement rapide peut être monté sur le filetage de raccordement à l'aide de tous types de vérins pneumatiques et hydrauliques.*

Info.

- *Ne transmet aucun mouvement de rotation*



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-6%	Sur demande

Références	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	L4	L5	SW1	SW2	Déplacement d'axe maxi* X max.	Charge (kN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 4
CAR-M6-V	M6	21,0	37,5	11,0	14	9,0	18,0	19	10	0,6	2,5	44	39,15 €
CAR-M8-V	M8	26,0	45,0	13,5	17	11,5	22,5	24	13	0,7	4,5	86	41,22 €
CAR-M10-V	M10	30,0	56,2	16,0	20	16,0	29,0	27	17	0,7	6,5	147	48,56 €
CAR-M12-V	M12	32,5	66,7	21,0	25	17,0	34,0	30	19	0,8	10,0	208	54,88 €
CAR-M16-V	M16	39,0	83,0	25,0	30	23,0	42,0	36	24	1,0	18,0	383	66,70 €
CAR-M20-V	M20	44,0	93,5	29,0	35	23,5	45,5	41	30	1,0	30,0	571	80,75 €
CAR-M10F-V	M10x1,25	30,0	56,2	16,0	20	16,0	29,0	27	17	0,7	6,5	147	48,56 €
CAR-M12F-V	M12x1,25	32,5	66,7	21,0	25	17,0	34,0	30	19	0,8	10,0	207	54,88 €
CAR-M16F-V	M16x1,5	39,0	83,0	25,0	30	23,0	42,0	36	24	1,0	18,0	384	66,70 €
CAR-M20F-V	M20x1,5	44,0	93,5	29,0	35	23,5	45,5	41	30	1,0	30,0	576	80,75 €

** Force de traction et de pression admissible - Dimensions en mm*