

# Poussoir à ressort à 6 pans creux



**BSM**  
**BSMp**  
**BSMss**

Avec doigt de maintien

- Vis de positionnement et d'indexage
- Trois versions au choix
- Matières :

Acier classe 5.8 noir  
Inox 303  
Doigt de maintien en acier trempé, inox trempé ou plastique




Corps et doigt acier



Corps acier doigt plastique



Corps et doigt inox



## Sécurité

- Indexage
- Maintien en position

## REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-30%	-50%	Sur demande	

Références	ØD	ØD <sub>1</sub>	L	H	T	T <sub>1</sub>	N	S	Force de pression (N)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
									F1 à vide	F2 en charge		
<b>Corps acier / doigt acier</b>												
BSM3	M3	1,0	10	1,5	1,5	1,0	0,4	0,7	0,5	3	✓	9,01 €
BSM4	M4	1,5	15	1,5	2,0	0,6	0,6	1,3	5	16	✓	6,91 €
BSM5	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	6	20	✓	6,73 €
BSM6	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	7	20	✓	6,97 €
BSM8	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	9	35	✓	8,22 €
BSM10	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	✓	9,20 €
BSM12	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	55	✓	12,02 €
BSM16	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,5	2,5	5,0	45	100	✓	13,27 €
BSM20	M20	10,0	40	7,0	8,0	3,0	2,5	6,0	60	120	✓	15,70 €
BSM24	M24	12,0	52	10,0	10,0	3,0	2,5	8,0	80	160	-	25,28 €
<b>Corps acier / doigt plastique</b>												
BSM4P	M4	1,5	15	1,5	2,0	1,0	0,6	1,3	5	16	✓	8,03 €
BSM5P	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,6	0,8	1,5	6	20	✓	7,83 €
BSM6P	M6	2,7	20	2,5	2,5	0,8	1,0	2,0	7	20	✓	8,03 €
BSM8P	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,0	1,2	2,5	9	35	✓	9,36 €
BSM10P	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	-	11,20 €
BSM12P	M12	6,0	28	4,0	5,0	1,4	2,0	4,0	10	55	-	14,15 €
BSM16P	M16	7,5	32	5,0	6,0	2,0	2,5	5,0	45	100	-	17,30 €
<b>Corps inox / doigt inox</b>												
BSM5SS	M5	2,4	18	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	5	17	✓	19,83 €
BSM6SS	M6	2,7	20	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	6	17	✓	19,78 €
BSM8SS	M8	3,5	22	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	7	29	✓	22,03 €
BSM10SS	M10	4,0	22	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	8	31	✓	30,06 €
BSM12SS	M12	6,0	28	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	47	✓	40,70 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm