




- Anneau élastique interdisant le déplacement axial d'un élément alésé
- Mise en place par déformation élastique à l'aide d'une pince spéciale (non vendue)
- Matière :
Inox A2
- Résiste à la corrosion
- T° d'utilisation : de -20°C à +200°C (+300°C occasionnel)
- Conditionnés par lot



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -20% | Sur demande |

| Références | Ø Alésage | L. du circlip | Ø gorge | L. de la gorge | Ø dégagement | Qté par lot | Stock* | Prix Uni. par lot |
|------------|-----------|---------------|---------|----------------|--------------|-------------|--------|-------------------|
| CY-10S/B | 10 | 1,00 | 10,40 | 1,10 | 3,30 | 200 | - | 54,00 € |
| CY-11S/B | 11 | 1,00 | 11,40 | 1,10 | 4,10 | 100 | ✓ | 58,63 € |
| CY-12S/B | 12 | 1,00 | 12,50 | 1,10 | 4,90 | 100 | ✓ | 30,37 € |
| CY-13S/B | 13 | 1,00 | 13,60 | 1,10 | 5,40 | 100 | - | 30,10 € |
| CY-14S/B | 14 | 1,00 | 14,60 | 1,10 | 6,20 | 100 | - | 33,75 € |
| CY-15S/B | 15 | 1,00 | 15,70 | 1,10 | 7,20 | 100 | - | 35,10 € |
| CY-16S/B | 16 | 1,00 | 16,80 | 1,10 | 8,00 | 100 | ✓ | 36,86 € |
| CY-18S/B | 18 | 1,00 | 19,00 | 1,10 | 9,40 | 100 | - | 40,49 € |
| CY-20S/B | 20 | 1,00 | 21,00 | 1,10 | 11,20 | 100 | ✓ | 45,23 € |
| CY-22S/B | 22 | 1,00 | 23,00 | 1,10 | 13,20 | 50 | ✓ | 28,00 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm