
Charnière invisible acier ou inox

Stock Inx

CHINV — Montage encastré ou en applique

- ***Charnière invisible à biellettes***
- *Ouverture à 90°*
- *Matière :*
  Acier zingué avec axe et biellette
  en inox 430
  Inox 316L brut




Avantage


- *Invisible lorsque la porte est fermée*

Montage


- *Pour montage encastré ou en applique*
- *Pour montage à droite ou à gauche*
- *Pour montage axe vertical ou horizontal*




Montage porte encastrée



Montage porte en applique





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande


Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-4429	Acier	44	29	32	64	✔	23,80 €
CHINV-4429/SS	Inox 316L	44	29	32	64	-	31,66 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Charnière invisible acier ou inox

Montage encastré ou en applique — CHINV

- ***Charnières invisibles à biellettes (taille Médium)***
- ***Ouverture 125°***
- *Matières:*
  Acier zingué ou inox 316L brut
  Biellettes en aluminium
  Axes en acier zingué ou inox 304 Cu



Avantage


- *Invisibles lorsque la porte est fermée*


Montage


- *Pour montage encastré ou en applique*
- *Pour montage à droite ou à gauche*
- *Pour axe vertical ou horizontal*


Angles d'ouverture variables
suivant l'épaisseur de l'ouvrant :

- *Epaisseur jusqu'à 10 mm : angle d'ouverture jusqu'à 125°*
- *Epaisseur 15 mm : angle d'ouverture jusqu'à 115°*
- *Epaisseur 20 mm : angle d'ouverture jusqu'à 108°*













REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Référence	Matière	A	B	C	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
CHINV-7755	Acier	77	55,2	54,0	250	18,75 €
CHINV-7755/SS	Inox	77	55,2	54,0	250	35,27 €


Dimensions en mm

Charnière Hi-Klik™ à encliquetage ★★★★


CHAK

Positionnement tous les 30° Aluminium anodisé

- ***Charnière permettant le positionnement d'un ouvrant tous les 30° et de le maintenir sans élément auxiliaire***
- *Charnière en façade à visser*
- *Encombrement réduit*
- *Angle total d'ouverture 180° (et jusqu'à 270° selon montage)*
- *T° d'utilisation -30°C à +70°C*
- *Vis de fixation DIN912 (non fournies)*
- *Matières :*
  - *Ailes : Aluminium anodisé noir*
  - *Mécanisme d'encliquetage : acier fritté brut*
  - *Rondelle PA noir*
  - *Vis et écrou inox*
- *Nombre de cycles : 30 000 (avec perte de couple 20%)*



Positions angulaires d'encliquetage
*positions indicatives en fonction des panneaux





Applications

- *Capotage de machine*
- *Afficheur industriel et écran LCD*
- *Appui-tête de siège*

Info.

- *Le couple de maintien est réglé en usine et ne peut pas être modifié par l'utilisateur*





REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Couple de maintien de l'ouvrant**(Nm)	Couple de désencliquetage**(Nm)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAK6755-L-AN	0,8	1,8	106	-	61,93 €
CHAK6755-M-AN	1,2	2,5	106	-	67,43 €
CHAK6755-H-AN	2,0	3,2	106	✔	74,36 €

***Tolérance +/-20% *Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

★★★★ Taille XS Charnière à friction miniature

POM noir ou blanc


CHAFRMINI


- ***Charnière en façade à visser***
- *Ouverture 270°*
- *Matières :*
  POM noir ou blanc
  Broche en inox 304
- *Testé sur 20 000 cycles d'ouverture / fermeture*



Avantages

- *Charnière miniature, faible encombrement*
- *Maintient un ouvrant en position grâce à son système autoblocant*





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Couleur	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Couple Friction (Nm)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAFR4028/MIN/B	Noir	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✔	11,04 €
CHAFR4028/MIN/W	Blanc	40	28	2,5	2	5	25	3,2	0,25	5	✔	11,04 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Charnière à friction réglable

★★★★ Stock*

CHAFR — Aluminium anodisé


- ***Charnière en façade à visser***
- *Matières :*
  - *Aluminium*
  - *Cartouche : POM*
  - *Vis de réglage : Inox A2*
- *Finition anodisée incolore ou noire*
- *Couple de maintien : 0 à 5 Nm maximum.*
- *Réglable avec clé hexagonale de 4 (non fournie)*
- *Résistance à la traction : 6000 N*
- *Résistance au cisaillement : 5000 N*
- *T° d'utilisation : -20°C à +80°C*


Autobloquante




Avantages

- *Couple de maintien réglable*
- *Charnière esthétique*
- *Maintient un ouvrant en position grâce à son système autoblocant*





Réglage de la friction



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Finition	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAFR6555/AI	Anodisée incolore	✔	20,15 €
CHAFR6555/AN	Anodisée noire	✔	26,11 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Charnière à ressort à visser

Acier ou Inox

CHAR

- ***Charnière à ressort ouvrant ou fermant***
- *En tôle à nœud roulé*
- *Matières :*
  Charnière **CHAR/Z** *: acier zingué, ressort inox*
  Charnière **CHAR/SS** *: inox 304 brut, ressort inox*
- *Couple du ressort ouvrant :*
  M(0°) : 1,5 Nm
  M(90°) : 1,1 Nm
  M(180°) : 0,65 Nm
- *Couple du ressort fermant :*
  M(0°) : 0,65 Nm
  M(90°) : 1,1 Nm
  M(180°) : 1,5 Nm





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Ressort	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier											
CHAR5050/Z	50	50	2	4	9	30	5	Ouvrant	50	✔	10,51 €
CHAR5050-F/Z	50	50	2	4	9	30	5	Fermant	50	✔	11,01 €
Inox											
CHAR5050/SS	50	50	2	4	10	30	5	Ouvrant	50	✔	16,43 €
CHAR5050-F/SS	50	50	2	4	10	30	5	Fermant	50	✔	18,91 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Charnière à ressort à visser et à souder

CHAR

Acier

- ***Charnière à ressort ouvrant ou fermant***
- *En tôle à nœud roulé*
- *Matières :*
  Charnière : acier
  Ressort : inox 304
- *Finition brute*
- *Couple du ressort ouvrant :*
  M(0°) : 0,09 Nm
  M(90°) : 0,07 Nm
  M(180°) : 0,045 Nm
- *Couple du ressort fermant :*
  M(0°) : 0,045 Nm
  M(90°) : 0,07 Nm
  M(180°) : 0,09 Nm





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Ressort	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAR6035	60	35	1	3	7,5	35	5	Ouvrant	22	✔	17,90 €
CHAR6035-F	60	35	1	3	7,5	35	5	Fermant	22	✔	13,33 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Charnière à ressort à visser

Acier ou Inox

CHAR

- ***Charnière à ressort ouvrant***
- *En tôle à nœud roulé*
- *Matières :*
  Charnière **CHAR** *: acier, ressort inox*
  Charnière **CHAR/SS** *: inox 304, ressort inox*
- *Finition brute*
- *Couple du ressort :*
  M(0°) : 0,12 Nm
  M(90°) : 0,09 Nm
  M(180°) : 0,06 Nm





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Ressort	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier											
CHAR7520	75	20	0,8	1,8	11,2	60	2	Ouvrant	11,5	✔	9,44 €
Inox											
CHAR7520/SS	75	20	0,8	1,8	11,2	60	2	Ouvrant	11,5	✔	13,09 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Charnière à ressort à souder Aci Inx Stock € Eco

CHAR

Acier ou Inox

- ***Charnière à ressort ouvrant***
- *En tôle à nœud roulé*
- *Matières :*
  Charnière ***CHAR*** *: acier, ressort inox*
  Charnière ***CHAR/SS*** *: inox 304, ressort inox*
- *Finition brute*
- *Couple du ressort :*
  M(0°) : 0,12 Nm
  M(90°) : 0,095 Nm
  M(180°) : 0,07 Nm





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	Ressort	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier								
CHAR7530	75	30	0,8	2	Ouvrant	17	-	13,87 €
Inox								
CHAR7530/SS	75	30	0,8	2	Ouvrant	17	✔	26,20 €


**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Charnière à ressort à visser

Acier ou Inox

CHAR

- ***Charnière à ressort ouvrant ou fermant***
- *En tôle à nœud roulé*
- *Matières :*
  Charnière **CHAR** *: acier, ressort inox*
  Charnière **CHAR/SS** *: inox 304, ressort inox*
- *Finition brute*
- *Broche bloquée par picotage*
- *Couple du ressort ouvrant :*
  M(0°) : 0,9 Nm
  M(90°) : 0,86 Nm
  M(180°) : 0,6 Nm
- *Couple du ressort fermant :*
  M(0°) : 0,6 Nm
  M(90°) : 0,86 Nm
  M(180°) : 0,9 Nm





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	F	G	ØS	Ressort	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier											
CHAR16046	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Ouvrant	208	-	28,22 €
CHAR16046-F	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Fermant	208	✔	28,22 €
Inox											
CHAR16046/SS	160	46	3	6,5	30	70	4,2	Ouvrant	208	✔	33,26 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*


Charnière à ressort à visser


Stock ★★★★

CHAR

Aluminum anodisé


- ***Charnière à mécanisme invisible***
- *Ouverture ou fermeture automatique d'un ouvrant*
- *Résistance à l'humidité*
- *Design élégant*
- *Jeu réduit*
- *Angle total d'ouverture 180°*
- *T° d'utilisation -20°C à +80°C*
- *Vis de fixation DIN912 (non fournies)*
- *Matières :*
  - *Aluminium anodisé incolore ou noir*
  - *Embout PA6.6*
  - *Rondelle POM*
  - *Ressort acier*
- *Les charnières 0,35Nm sont garanties pour 30 000 cycles*
- *Les charnières 1,30Nm sont garanties pour 10 000 cycles*






Applications

- *Articulation de porte ou capotage*
- *Machines industrielles*
- *Mobilier métallique*
- *Matériel médical*





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande


Références	Couple (Nm) à 0°	Couple (Nm) à 90°	Couple (Nm) à 180°	Ressort	Anodisation	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAR6755-L-AG	0,35	0,24	0,12	ouvrant	incolore	110	✔	29,33 €
CHAR6755-L-AN	0,35	0,24	0,12	ouvrant	noire	110	-	29,33 €
CHAR6755-H-AG	1,3	1,1	0,9	ouvrant	incolore	110	✔	31,88 €
CHAR6755-H-AN	1,3	1,1	0,9	ouvrant	noire	110	✔	31,88 €
CHAR6755-H-AG-F	1,3	1,1	0,9	fermant	incolore	110	✔	37,36 €
CHAR6755-H-AN-F	1,3	1,1	0,9	fermant	noire	110	-	37,36 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Inox Charnière à ressort compacte inox


Grande facilité de montage — CHARCAV

- ***Charnière à ressort avec cavalier bloquant les charnons en position ouverte pour faciliter le montage***
- *Angle d'ouverture de 270°*
- *Matières*
  Inox 304, ressort inox
- *Couple du ressort*
  Ouvrant :
  M(0°) : 1,6 Nm
  M(90°) : 1,2 Nm
  M(180°) : 0,84 Nm
  Fermant :
  M(0°) : 0,75 Nm
  M(90°) : 1,2 Nm
  M(180°) : 1,65 Nm





Info

- *Charnière à ressort ouvrant ou fermant livrée à plat*



CHAR8555/CAV





CHAR8555-F/CAV

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	A	B	C	ØD	Type	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
CHAR8555/CAV	85	55	2	5	ouvrant	107	✔	23,80 €
CHAR8555-F/CAV	85	55	2	5	fermant	107	✔	23,80 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*