

Jusqu'à 40mm de course par rotation

TPR


- Tige seule
- Filetage incliné à droite
- Pour des réglages rapides sans système pneumatique ni courroie crantée
- Pas de retenue à l'arrêt
- Matière :
Inox 304

Info.


- Longueur maxi 3000mm
(Sauf TPR6,35 : maxi 1000mm)

Accessoires

- Fonctionne avec les écrous à pas rapide EPRC et EPRF (tome 3 p.333-332)
(incompatible avec les ECPR)



Filets multiples



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	Pas P (mm)	Angle d'hélice	Nombre de filet	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
TPR6.35-2.54-1000/SS	6,35	2,54	7,26°	2	1000	-	51,11 €
TPR6.35-25.4-1000/SS	6,35	25,4	51,85°	8	1000	✓	90,46 €
TPR10-12-1000/SS	10	12	21,54°	4	1000	✓	106,96 €
TPR10-25-1000/SS	10	25	38,51°	8	1000	-	108,89 €
TPR10-50-1000/SS	10	50	57,86°	10	1000	-	131,68 €
TPR14-25-1000/SS	14	25	29,61°	5	1000	✓	152,68 €
TPR14-30-1000/SS	14	30	34,30°	6	1000	-	139,19 €
TPR18-40-1000/SS	18	40	35,65°	8	1000	✓	224,76 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ecrou cylindrique pour vis à pas **rapide**

EPRC

Jusqu'à 40mm
de course par rotation


- **Ecrou seul**
- Filetage incliné à droite
- Sans lubrifiant et avec très peu d'usure
- Matière :
Iglidur J

Avantages

- Rendement élevé quelle que soit la vitesse
- Faible usure
- Excellent coefficient de frottement
- Vitesse élevée

Accessoires

- Fonctionne avec les vis à pas rapide **TPR**
(tome 3 p.331)
(incompatible avec les LPR)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD1	Pas P (mm)	ØD2	B1	F axiale statique maxi (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
EPRC6.35-2.54	6,35	2,54	14	13	152	-	42,11 €
EPRC6.35-25.4	6,35	25,4	14	13	152	-	42,11 €
EPRC10-12	10	12	22	20	755	-	49,10 €
EPRC10-25	10	25	22	20	623	-	49,10 €
EPRC10-50	10	50	22	20	365	✓	49,10 €
EPRC14-25	14	25	30	27	1120	✓	58,31 €
EPRC14-30	14	30	30	27	932	-	58,31 €
EPRC18-40	18	40	40	36	2005	-	57,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ecrou épaulé pour vis à pas rapide **rapide**

Jusqu'à 40mm
de course par rotation

EPRF

- **Ecrou seul**
- Filetage incliné à droite
- Sans lubrifiant et avec très peu d'usure
- Matière :
Iglidur J



Avec collerette

Avantages

- Rendement élevé quelle que soit la vitesse
- Faible usure
- Excellent coefficient de frottement
- Vitesse élevée

Accessoires

- Fonctionne avec les vis à pas rapide TPR (tome 3 p.331)
(incompatible avec les LPR)



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Pas P (mm)		ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	B1	B2	F axiale statique maxi (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
	ØD1	ØD2										
EPRF6.35-2.54	6,35	2,54	13	25	19	3,2	15	5	125	-	52,71 €	
EPRF6.35-25.4	6,35	25,4	13	25	19	3,2	15	5	125	✓	52,71 €	
EPRF10-12	10	12	25	42	34	5	25	10	845	✓	66,30 €	
EPRF10-25	10	25	25	42	34	5	25	10	780	✓	66,30 €	
EPRF10-50	10	50	25	42	34	5	25	10	453	✓	66,30 €	
EPRF14-25	14	25	28	48	38	6	35	12	1428	-	76,86 €	
EPRF14-30	14	30	28	48	38	6	35	12	1428	-	76,86 €	
EPRF18-40	18	40	28	48	38	6	35	12	1910	✓	85,55 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm