

Acier 20NCD2

Module 0,7







- ***Classe de précision 9***
- *Angle de pression 20°*
- *Vitesse linéaire 300m/min*

Option

- ***Nombre de dents différent jusqu'à 198***

Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	**0,60**	3,200	0,326
kW	**0,06**	0,336	0,030



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg) G	Poids (kg) PG	Prix Uni. 1 à 5 G	Prix Uni. 1 à 5 PG
G0.7-15	15	10,50	11,90	11,90	5	0,009	0,006	30,99 €	Sur demande
G0.7-18	18	12,60	14,00	12,00	5	0,011	0,008	33,42 €	
G0.7-20	20	14,00	15,40	12,00	5	0,012	0,009	34,13 €	
G0.7-24	24	16,80	18,20	12,00	5	0,015	0,012	35,50 €	
G0.7-26	26	18,20	19,60	12,00	5	0,017	0,014	36,29 €	
G0.7-28	28	19,60	21,00	12,00	5	0,019	0,016	36,77 €	
G0.7-30	30	21,00	22,40	12,00	5	0,021	0,018	37,37 €	
G0.7-35	35	24,50	25,90	16,00	6	0,031	0,025	37,68 €	
G0.7-40	40	28,00	29,40	16,00	6	0,038	0,031	38,11 €	
G0.7-42	42	29,40	30,80	16,00	6	0,040	0,034	38,32 €	
G0.7-48	48	33,60	35,00	16,00	6	0,050	0,044	39,05 €	
G0.7-50	50	35,00	36,40	16,00	6	0,053	0,047	39,47 €	
G0.7-60	60	42,00	43,40	16,00	6	0,073	0,067	41,17 €	
G0.7-70	70	49,00	50,40	16,00	8	0,094	0,092	42,88 €	
G0.7-76	76	53,20	54,60	16,00	8	0,109	0,107	45,16 €	
G0.7-175	175	122,50	123,90	25,00	12	0,566	0,547	119,63 €	
↓	**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**								
G0.7-198	**198**	**138,60**	**140,00**	**Dimensions : contactez-nous**					

Dimensions en mm