



Montage avec circlips inox

CLSs
CLPss

- Chape de tringlerie
- Matière : inox 303
- Selon DIN 71752, DIN 471-UNI7435
- Tourillon fourni avec 2 circlips



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem. Prix	-10%	-20%	-30%	-40%	Sur demande	

Chape

Références	Ød2 (6H)	b1 (B13)	a1 (h11)	a2	Ød1 (h9)	d3 ^{+0,3}	L1 ^{+0,2}	L3 ^{+0,3}	L2 ^{+0,3}	g ^{+0,5}	Charge statique Co (daN)	Prix Uni. 1 à 5
CLS-5SS	M5x0,80	5	10	10 ^{+0,30 -0,16}	5	9	7,5	26	20	10	500	✓ 6,31 €
CLS-6SS	M6x1,00	6	12	12 ^{+0,30 -0,16}	6	10	9,0	31	24	12	720	✓ 6,85 €
CLS-8SS	M8x1,23	8	16	16 ^{+0,30 -0,16}	8	14	12,0	42	32	16	1280	✓ 15,00 €
CLS-10CSS	M10x1,25	10	20	20 ^{+0,30 -0,16}	10	18	15,0	52	40	20	-	✓ 25,13 €
CLS-12SS	M12x1,75	12	24	24 ^{+0,30 -0,16}	12	20	18,0	62	48	24	2880	✓ 32,64 €
CLS-16CSS	M16x1,5	16	32	32 ^{+0,30 -0,16}	16	26	24,0	83	64	32	-	✓ 75,18 €
CLS-20CSS	M20x1,5	20	40	40 ^{+0,50 -0,20}	20	34	30,0	105	80	40	-	- 107,72 €

Tourillon

Références	Ød1 (h11)	d2	L ^{+0,3}	LH ^{+0,3}	m (H13)	e	Taille des circlips		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
							Ød3	s (h11)		
CLP-5SS	5	4,8 ^{0 -0,048}	15,0	10,5	0,7	0,5	4,7 ^{+0,04 -0,15}	0,6	✓	2,75 €
CLP-6SS	6	5,7 ^{0 -0,048}	17,0	12,5	0,8	0,5	5,6 ^{+0,04 -0,15}	0,7	✓	3,15 €
CLP-8SS	8	7,6 ^{0 -0,058}	21,5	16,5	0,9	0,5	7,4 ^{+0,06 -0,18}	0,8	✓	3,34 €
CLP-10SS	10	9,6 ^{0 -0,058}	26,0	20,5	1,1	0,5	9,3 ^{+0,1 -0,25}	1,0	✓	4,02 €
CLP-12SS	12	11,5 ^{0 -0,110}	31,0	24,5	1,1	1,0	11,0 ^{+0,1 -0,36}	1,0	✓	4,63 €
CLP-16SS	16	15,2 ^{0 -0,110}	40,0	32,5	1,1	1,0	14,7 ^{+0,1 -0,36}	1,0	✓	7,15 €
CLP-20SS	20	19,0 ^{0 -0,130}	50,0	40,5	1,3	1,5	18,5 ^{+0,13 -0,42}	1,2	-	12,76 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ③ 2016

③ 145