


Cardan simple à aiguilles inox



Hss

Gamme industrie **DIN808-7551**

- Série standard version inox
- Paliers à aiguilles
- Angle de désalignement maxi 45°
- Matière :
Inox X5CrNi1810,
Roulement inox X20Cr13
- Vitesse maxi 3600 t/min




Applications

- Pour vitesses de rotation élevées
- Pour applications nécessitant un faible jeu
- Industries pharmaceutiques et alimentaires

Accessoires

- N'oubliez pas le couvre-joint M (tome 2, page 96)



Alésage modifiable



Angle Facteur

| | |
|-----|------|
| 5° | 1,25 |
| 10° | 1,00 |
| 20° | 0,75 |
| 30° | 0,45 |
| 40° | 0,30 |

Influence de l'angle de travail

Les couples indiqués correspondent à un angle de 10°.

Il convient donc de les pondérer avec les facteurs ci-contre en fonction de l'angle de travail.

Ex. : 100Nm à transmettre à 20°

calcul : 100/0,75=133,33

REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté | 1+ | 2+ | 4+ |
| Rem. Prix | -15% | Sur demande | |

| Références | ØD | ØA | C | L | Prix Uni. |
|----------------|----|----|----|-----|-----------|
| H03-A-10/10/SS | 20 | 10 | 18 | 62 | 99,81 € |
| H05-A-14/14/SS | 25 | 14 | 20 | 74 | 99,81 € |
| H1-A-16/16/SS | 32 | 16 | 24 | 86 | 110,49 € |
| H3-A-20/20/SS | 40 | 20 | 30 | 108 | 133,33 € |
| H5-A-25/25/SS | 50 | 25 | 38 | 132 | 171,09 € |
| H6-A-30/30/SS | 63 | 30 | 45 | 166 | 220,97 € |

Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel