



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 231

Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	0,630	2,910	0,315
kW	0,067	0,306	0,033



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG		G	PG
G0.6-16	16	9,60	10,80	10,80	4	0,008	0,003	✓	Sur demande	Sur demande
G0.6-18	18	10,80	12,00	12,00	4	0,010	0,004	-		
G0.6-20	20	12,00	13,20	12,00	4	0,011	0,005	✓		
G0.6-22	22	13,20	14,40	12,00	4	0,012	0,006	-		
G0.6-24	24	14,40	15,60	12,00	4	0,013	0,007	-		
G0.6-28	28	16,80	18,00	12,00	4	0,016	0,010	-		
G0.6-29	29	17,40	18,60	12,00	4	0,016	0,010	-		
G0.6-35	35	21,00	22,20	15,00	5	0,025	0,015	-		
G0.6-40	40	24,00	25,20	15,00	5	0,029	0,020	✓		
G0.6-50	50	30,00	31,60	20,00	6	0,049	0,030	-		
G0.6-55	55	33,00	34,20	20,00	6	0,055	0,038	-		
G0.6-60	60	36,00	37,20	20,00	6	0,063	0,045	-		
G0.6-63	63	37,80	39,00	20,00	6	0,068	0,050	-		
G0.6-80	80	48,00	49,20	20,00	6	0,099	0,082	-		
G0.6-84	84	50,40	51,60	30,00	8	0,129	0,089	-		
G0.6-120	120	72,00	73,20	30,00	8	0,225	0,185	-		
G0.6-150	150	90,00	91,20	30,00	8	0,330	0,290	-		
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille										
G0.6-231	231	138,60	139,80	Dimensions : contactez-nous						

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm