

# Engrenage droit acier



## Module 0,7



## Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 198



### Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2	20NCD2	
	Z10CNF18.09	trempe	laiton
Nm	0,60	3,200	0,326
kW	0,06	0,336	0,030



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG		G	PG
G0.7-15	15	10,50	11,90	11,90	5	0,009	0,006	✓	Sur demande	Sur demande
G0.7-18	18	12,60	14,00	12,00	5	0,011	0,008	-		
G0.7-20	20	14,00	15,40	12,00	5	0,012	0,009	-		
G0.7-24	24	16,80	18,20	12,00	5	0,015	0,012	-		
G0.7-26	26	18,20	19,60	12,00	5	0,017	0,014	-		
G0.7-28	28	19,60	21,00	12,00	5	0,019	0,016	-		
G0.7-30	30	21,00	22,40	12,00	5	0,021	0,018	-		
G0.7-35	35	24,50	25,90	16,00	6	0,031	0,025	-		
G0.7-40	40	28,00	29,40	16,00	6	0,038	0,031	-		
G0.7-42	42	29,40	30,80	16,00	6	0,040	0,034	-		
G0.7-48	48	33,60	35,00	16,00	6	0,050	0,044	-		
G0.7-50	50	35,00	36,40	16,00	6	0,053	0,047	✓		
G0.7-60	60	42,00	43,40	16,00	6	0,073	0,067	-		
G0.7-70	70	49,00	50,40	16,00	8	0,094	0,092	-		
G0.7-76	76	53,20	54,60	16,00	8	0,109	0,107	-		
G0.7-175	175	122,50	123,90	25,00	12	0,566	0,547	-		
<p>↓ <b>Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille</b></p> <p>G0.7-198 198 138,60 140,00 Dimensions : contactez-nous</p>										

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm