


- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 198



Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton fibre
Nm	0,60	3,200	0,326 0,25
kW	0,06	0,336	0,030 0,03



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG		G	PG
G0.7-9	9	7,00	8,40	8,40	4	0,004	0,003	-	19,15 €	
G0.7-10	10	7,70	9,10	9,10	4	0,005	0,003	✓	19,15 €	
G0.7-11	11	8,40	9,80	9,80	4	0,006	0,004	-	19,15 €	
G0.7-12	12	8,40	9,80	9,80	5	0,006	0,005	✓	19,15 €	
G0.7-13	13	9,10	10,50	10,50	5	0,007	0,005	-	19,67 €	
G0.7-15	15	10,50	11,90	11,90	5	0,009	0,006	✓	20,54 €	
G0.7-18	18	12,60	14,00	12,00	5	0,011	0,008	✓	22,15 €	
G0.7-20	20	14,00	15,40	12,00	5	0,012	0,009	✓	22,63 €	
G0.7-24	24	16,80	18,20	12,00	5	0,015	0,012	✓	23,54 €	
G0.7-26	26	18,20	19,60	12,00	5	0,017	0,014	-	24,05 €	
G0.7-28	28	19,60	21,00	12,00	5	0,019	0,016	-	24,36 €	
G0.7-30	30	21,00	22,40	12,00	5	0,021	0,018	-	24,76 €	
G0.7-35	35	24,50	25,90	16,00	6	0,031	0,025	-	24,97 €	
G0.7-40	40	28,00	29,40	16,00	6	0,038	0,031	✓	25,25 €	
G0.7-42	42	29,40	30,80	16,00	6	0,040	0,034	✓	25,40 €	
G0.7-48	48	33,60	35,00	16,00	6	0,050	0,044	-	25,89 €	
G0.7-50	50	35,00	36,40	16,00	6	0,053	0,047	✓	26,18 €	
G0.7-60	60	42,00	43,40	16,00	6	0,073	0,067	-	27,28 €	
G0.7-70	70	49,00	50,40	16,00	8	0,094	0,092	-	28,41 €	
G0.7-76	76	53,20	54,60	16,00	8	0,109	0,107	-	29,92 €	
G0.7-175	175	122,50	123,90	25,00	12	0,566	0,547	-	79,24 €	
<b>↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓</b>										
G0.7-198	198	138,60	140,00	Dimensions : contactez-nous			sur demande			

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel